PHILIPS

Flamme (à intensité variable)

LED

3,5 W - 15 W

E14

Flamme

Gradation

8718699774936



Une ampoule unique

Les ampoules flammes torches LED Philips offrent une durée de vie exceptionnelle et projettent une superbe lumière chaleureuse. Belles allumées comme éteintes, elles sont parfaites pour les lustres acceptant les petits culots (E14).

Éclairage de qualité supérieure
- Conçu pour le confort de vos yeux

La lumière au-delà de l'éclairage
- Un tamisage chaleureux

Conçue pour être vue, offre un rendu agréable aussi bien allumée qu'éteinte
- Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes

Points forts

LED émettant une lumière douce pour les yeux

Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Un tamisage chaleureux

Cette ampoule gradable vous permet de passer d'une lumière chaleureuse à 2 200 K à une température de couleur de 2 700 K. Plus l'intensité lumineuse est basse, plus la lumière est chaude.

Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes

« Ces magnifiques lampes à filament visible apportent une touche d'élégance et de nostalgie dans n'importe quelle pièce. L'effet est garanti qu'elles soient allumées ou éteintes. »

Caractéristiques

Caractéristiques
- Intensité réglable: Oui
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule flamme non directionnelle
- Prise: E14
- Technologie: LED
- Type de verre: Ambré transparent

Dimensions de l'ampoule
- Hauteur: 10.6 cm
- Poids: 0.02 kg
- Largeur: 3.5 cm

Durée de vie
- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 a
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 20'000

Caractéristiques lumineuses
- Homogénéité des couleurs: 6SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2000 K
- Catégorie de couleur de lumière: Flamme
- Flux lumineux nominal: 136 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale instantanée
- Code couleur: 820 | CCT of 2000K

Divers
- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques
- Ampérage de la lampe: 22 mA
- Efficacité: 38 lm/W

Informations figurant sur l'emballage
- EAN: 8718699774936
- Code commercial: 871869977493600
- Titre du produit: LED classic 15W B35 E14 GOLD SP D RFSRT4

Consommation électrique
- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 3.5 W
- Puissance équivalente: 15 W
- Label d'efficacité énergétique (EEL): A

Dimensions et poids du produit
- Longueur: 10.6 cm

Valeurs nominales
- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Flux lumineux nominal: 136 lm
- Puissance nominale: 3.5 W

Spécificités techniques
- Fréquence: 50-60 Hz

Date de publication:
2023-11-08
Version: 0.173

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com