


PHILIPS

Zapuštěné bodové
svítidlo

Funkční

Diamond Cut DL251

White



8718699775094



Vynikající světlo a styl

Ať už svítí nebo je zhasnuté, stropní svítidlo Philips LED dokonale zapadne do vašeho domácího interiéru a jeho světlo bude příjemné pro vaše oči.

Sladte své interiéry

- Výrazná a elegantní forma

Jednoduše zážitek

- Bezproblémová instalace, která nevyžaduje zapojení.

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Přednosti

Výrazná a elegantní forma

Moderní a čistý design přináší do vašich místností eleganci a kultivovanost.

Snadná instalace

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: bílá
- Materiál: kov/plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Střední díl: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 110 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Funkční
- Typ: Downlight

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka výřezu: 8 cm
- Šířka výřezu: 8 cm
- Výška: 4,4 cm
- Délka: 9,5 cm
- Čistá hmotnost: 0,076 kg
- Vzdálenost zapuštění: 7,75 cm
- Šířka: 9,5 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 95 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 300
- Barva světla: 3000
- Napájení ze sítě: 220–240
- Ztlumitelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Příkon žárovky: 3.5
- Kód IP: IP20

- Třída ochrany: Třída II

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699775094
- Čistá hmotnost: 0,070 kg
- Hrubá hmotnost: 0,098 kg
- Výška: 10,000 cm
- Délka: 9,800 cm
- Šířka: 6,500 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005810631



Datum vydání: 2021-09-13
Verze: 0.249

© 2021 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com