

PHILIPS

Süllyesztett
szpotlámpa

Funkcionális

Diamond Cut DL251

Fehér



8718699775094



Kellemes fény és kiemelkedő stílus

A ki- és bekapcsolt állapotban is vonzó megjelenésű LED mélysugárzó tökéletesen illik otthona belsejéhez, és szemet kímélő fénnel ragyogja be a helyiséget.

Illessze belső teréhez.

- Kifejező és elegáns forma

Egyszerűen használható

- Gondtalan telepítés – nincs szükség kábelezésre.

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

Fénypontok

Kifejező és elegáns forma

Letisztult, modern kialakítás, amely eleganciát és kifinomultságot kölcsönöz a helyiségeknek.

Könnyű beállítás

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: fehér
- Anyag: fém/műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Központi elem: Igen

A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 110 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Funkcionális
- Típus: Mennyezeti lámpa

A termék méretei és tömege

- Kivágás hossza: 8 cm
- Kivágás szélessége: 8 cm
- Magasság: 4,4 cm
- Hosszúság: 9,5 cm
- Nettó tömeg: 0,076 kg
- Süllyesztett távolság: 7,75 cm
- Szélesség: 9,5 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 95 mm
- A lámpa teljes fényárama: 300
- Színhőmérséklet: 3000
- Hálózati tápellátás: 220-240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 3,5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: Class II

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699775094
- Nettó tömeg: 0,070 kg
- Bruttó tömeg: 0,098 kg

- Magasság: 10,000 cm
- Hosszúság: 9,800 cm
- Szélesség: 6,500 cm
- Anyagszám (12NC): 915005810631



Kiadás dátuma:
2021-09-13
Verzió: 0.249

© 2021 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com