

# PHILIPS

## Spot încastrat

Funcțional

DL251 DIAMOND CUT

Alb



8718699775094



## Lumină și stil de nivel superior

Atractiv indiferent dacă este aprins sau stins, acest corp de iluminat cu LED orientat în jos de la Philips se potrivește perfect cu interiorul locuinței dvs., oferind lumină odihnitoare pentru ochi.

### Asorta-i-vă interiorul

- Formă expresivă și elegantă

### Ușor de experimentat

- Instalare fără probleme care nu necesită cablare.

### Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

### Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

# Repere

## Formă expresivă și elegantă

Designul armonios și modern oferă eleganță și sofisticare încăperilor dvs.

## Instalare simplă

### Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința.

Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pălpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

## Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viață a produsului până la 15.000 de ore.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: metal/plastic

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Piesă centrală: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110°
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

## Diverse

- Concepută special pentru: Funcțional
- Tip: Corp de iluminat orientat în jos

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime de tăiere: 8 cm
- Lățime de tăiere: 8 cm
- Înălțime: 4,4 cm
- Lungime: 9,5 cm
- Greutate netă: 0,076 kg
- Distanță de încadrare: 7,75 cm
- Lățime: 9,5 cm

## Service

- Garanție: 2 ani

### Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Diametru: 95 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 300
- Culoare lumină: 3000
- Alimentare de la rețea: 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da

- Puterea becului inclus: 3.5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699775094
- Greutate netă: 0,070 kg
- Greutate brută: 0,098 kg
- Înălțime: 10,000 cm
- Lungime: 9,800 cm
- Lățime: 6,500 cm
- Număr material (12NC): 915005810631



Data apariției: 2021-04-30  
Versiune: 0.221

© 2021 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)