

PHILIPS

Zapustené bodové
svietidlo

Funkčné osvetlenie

Diamantový rez DL251

Biela



8718699775094



Špičkové svetlo a štýl

Toto LED stropné svietidlo Philips sa perfektne hodí k interiéru vášho domova a ponúka osvetlenie pohodlné pre oči.

Zladíte svoj interiér

- Expresívny a elegantný tvar

Jednoduchá obsluha

- Bezproblémová inštalácia, ktorá nevyžaduje káble.

Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

Životnosť

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

Hlavné prvky

Expresívny a elegantný tvar

Jasný, moderný dizajn dodáva vašim izbám eleganciu a sofistikovanosť.

Jednoduchá inštalácia

EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyh kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám poďakujú.

Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: biela
- Materiál: kov/plast

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Ústredný prvok: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné osvetlenie
- Typ: Stropné svietidlo

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka výrezu: 8 cm
- Šírka výrezu: 8 cm
- Výška: 4,4 cm
- Dĺžka: 9,5 cm
- Netto hmotnosť: 0,076 kg
- Zapustená vzdialenosť: 7,75 cm
- Šírka: 9,5 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Priemer: 95 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 300
- Farba svetla: 3000
- Napájanie zo siete: 220-240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 3.5

- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718699775094
- Netto hmotnosť: 0,070 kg
- Brutto hmotnosť: 0,098 kg
- Výška: 10,000 cm
- Dĺžka: 9,800 cm
- Šírka: 6,500 cm
- Materiál krytu (12NC): 915005810631



Dátum vydania: 2023-11-10
Verzia: 0.362

© 2023 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com