

# PHILIPS

Foco empotrable

Funcional

Diamond Cut DL251

Blanco



8718699775117



## Luz y estilo superiores

Este downlight LED de Philips, con un atractivo aspecto tanto encendido como apagado, es el elemento ideal para el interior de tu hogar, ya que ofrece una luz que no afecta a la vista.

### Combina con tu estilo interior

- Forma expresiva y elegante

### Fácil de usar

- Instalación sin complicaciones que no requiere cableado.

### Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

### Duración

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

# Destacados

## Forma expresiva y elegante

Un diseño moderno y nítido que transmite elegancia y sofisticación a tus estancias.

## Fácil instalación Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

## Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: metal/plástico

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No
- Pieza central: Sí

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

## Varios

- Diseñada especialmente para: Funcional
- Tipo: Downlight

## Dimensiones y peso del producto

- Longitud reducida: 8 cm
- Anchura reducida: 8 cm
- Altura: 4,4 cm
- Longitud: 9,5 cm
- Peso neto: 0,076 kg
- Distancia empotrada: 7,75 cm
- Anchura: 9,5 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Diámetro: 95 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 320
- Color de la luz: 4000
- Red eléctrica: 220-240
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 3.5
- Código IP: IP20

- Clase de protección: Clase II

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699775117
- Peso neto: 0,070 kg
- Peso bruto: 0,098 kg
- Altura: 10,000 cm
- Longitud: 9,800 cm
- Anchura: 6,500 cm
- Número de material (12NC): 915005810731



Fecha de emisión:  
2021-05-15  
Versión: 0.222

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)