

# PHILIPS

Įleidžiamasis  
taškinis šviestuvas

Praktiškas

Deimanto pjūvis DL251

Balta



8718699775117



## Aukščiausia kokybės šviesa ir stilius

„Philips“ šviesos diodų „Downlight“ šviestuvas patraukliai atrodo tiek įjungtas, tiek išjungtas. Jis idealiai tinka jūsų namų interjerui ir užtikrina akims malonų apšvietimą.

### Tinka jūsų interjerui

- Išraiškingos ir elegantiškos formos

### Paprasta išbandyti

- Montavimas be rūpesčių, nes nereikia papildomų laidų.

### Aukščiausia kokybė

- EyeComfort - akims maloni šviesa

### Ilgamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

# Ypatybės

## Išraiškingos ir elegantiškos formos

Švarus, šiuolaikinis dizainas jūsų kambariams suteikia elegancijos ir įmantrumo.

## Paprastas sumontavimas

### Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus.

„Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploatavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį.

Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

## Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: metalas / plastikas

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Dekoratyvinis: Taip

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 110 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80

## Kita

- Sukurta specialiai: Praktiškas
- Tipas: „Downlight“

## Gaminio matmenys ir svoris

- Mažesnis ilgis: 8 cm
- Mažesnis plotis: 8 cm
- Aukštis: 4,4 cm
- Ilgis: 9,5 cm
- Grynas svoris: 0,076 kg
- Įleidimo gylis: 7,75 cm
- Plotis: 9,5 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

#### Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Skersmuo: 95 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 320
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 3.5

- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699775117
- Grynas svoris: 0,070 kg
- Grynasis svoris: 0,098 kg
- Aukštis: 10,000 cm
- Ilgis: 9,800 cm
- Plotis: 6,500 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 915005810731



Išleidimo data: 2021-09-13  
Versija: 0.249

© 2021 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)