

# PHILIPS

Foco encastrável

Funcional

Diamond Cut DL251

White



8718699775117



## Luz e estilo superiores

Apelativo quando é ligado ou desligado, este downlight LED Philips combina na perfeição com o interior da sua casa ao oferecer luz delicada para os olhos.

### Combina com o seu interior

- Forma expressiva e elegante

### Fácil de experimentar

- Instalação sem complicações que não exige cabos.

### Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

### Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

# Destques

## Forma expressiva e elegante

O design moderno e minimalista oferece elegância e sofisticação às suas divisões.

## Instalação fácil Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

## Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: metal/plástico

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não
- Peça de centro: Sim

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 110 °
- Índice de restituição cromática (IRC): 80

## Diversos

- Concebida especialmente para: Funcional
- Tipo: Iluminação descendente

## Dimensões e peso do produto

- Comprimento da cavidade: 8 cm
- Largura da cavidade: 8 cm
- Altura: 4,4 cm
- Comprimento: 9,5 cm
- Peso líquido: 0,076 kg
- Distância de encastramento: 7,75 cm
- Largura: 9,5 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

### Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 95 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 320
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 3.5

- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699775117
- Peso líquido: 0,070 kg
- Peso bruto: 0,098 kg
- Altura: 10,000 cm
- Comprimento: 9,800 cm
- Largura: 6,500 cm
- Número de material (12NC): 915005810731



Data de publicação:  
2023-11-09  
Versão: 0.362

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.