

PHILIPS

Indbygningsspot

Funktionel

Diamantudskæring DL251

White



8718699775131



Fantastisk lys og stil

Denne dekorative Philips LED downlight er flot både tændt eller slukket. Den er det perfekte match til din boligindretning og giver et lys, der er behageligt for dine øjne.

Passer til din indretning

- Udtryksfuld og elegant form

Nem at benytte

- Problemfri installation, der ikke kræver ledningsføring.

Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene

Holdbarhed

- Lang levetid op til 15.000 timer

Vigtigste nyheder

Udtryksfuld og elegant form

Et rent, moderne design gør dine rum elegante og sofistikerede.

Nem installation

EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

Lang levetid op til 15.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 15.000 timer.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: metal/plast

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Midtpunkt: Ja

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 110 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Specielt designet til: Funktionel
- Type: Downlight

Produktmål og -vægt

- Udskæringslængde: 9 cm
- Udskæringsbredde: 9 cm
- Højde: 4,4 cm
- Længde: 10,5 cm
- Nettovægt: 0,085 kg
- Indbygget afstand: 7,75 cm
- Bredde: 10,5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 15.000 t
- Diameter: 105 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 420
- Lysfarve: 3000
- 230V: 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- LED: Ja
- Indbygget LED: Ja
- Pære med wattforbrug inkluderet: 5
- IP-kode: IP20

- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699775131
- Nettovægt: 0,077 kg
- Bruttovægt: 0,108 kg
- Højde: 11,000 cm
- Længde: 10,800 cm
- Bredde: 6,500 cm
- Materiale nummer (12NC): 915005811231



Udgivelsesdato:
2021-12-02
Version: 0.255

© 2021 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com