

PHILIPS

Infälld spot

Funktionell

Diamond Cut DL251

White



8718699775131



Överlägsen ljuskvalitet och stil

Philips LED-downlight är lika snygg tänd som släckt och matchar inredningen perfekt med ett behagligt ljus.

Matcha din inredning

- Uttrycksfulla och eleganta former

Enkel att uppleva

- Enkel installation som inte kräver några sladdar.

Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen

Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Funktioner

Uttrycksfulla och eleganta former

En ren och modern design ger en elegant och sofistikerad känsla i dina rum.

Enkel installation

Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmer, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en konstant ljus kvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 15 000 timmar.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: vit
- Material: metall/plast

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Mittpunkt: Ja

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 110 °
- Färgåtergivningsindex: 80

Övrigt

- Särskilt utformad för: Funktionell
- Typ: Downlight

Produktens mått och vikt

- Hålllängd: 9 cm
- Hållbredd: 9 cm
- Höjd: 4,4 cm
- Längd: 10,5 cm
- Nettovikt: 0,085 kg
- Infällningsdjup: 7,75 cm
- Bredd: 10,5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Diameter: 105 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 420
- Ljuskälla: 3000
- Nätström: 220-240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 5
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II

Design och finish

- Färg: vit
- Särskilt utformad för: Funktionell
- EAN/UPC – produkt: 8718699775131
- Garanti: 2 år
- Spridningsvinkel: 110 °
- Nettovikt: 0,077 kg
- Hålllängd: 9 cm
- Material: metall/plast
- Bruttovikt: 0,108 kg
- Hållbredd: 9 cm
- Justerbart spothuvud: Nej
- Färgåtergivning: 80
- Typ: Downlight
- Höjd: 11,000 cm
- Höjd: 4,4 cm
- Livslängd upp till: 15 000 h
- Längd: 10,800 cm
- Bredd: 6,500 cm
- Materialnummer (12NC): 915005811231
- Längd: 10,5 cm
- Nettovikt: 0,085 kg
- Infällningsdjup: 7,75 cm
- Bredd: 10,5 cm
- Diameter: 105 mm
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Totalt ljusflöde för armatur: 420
- Ljuskälla: 3000
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Nätström: 220-240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 5
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Mittpunkt: Ja



Publiceringsdatum:
2022-06-14
Version: 0.299

© 2022 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.