

# PHILIPS

Süvik-kohtvalgusti

Funktsionaalne

Diamond Cut DL251

Valge



8718699775155



## Tipptasemel valgus ja stiil

See Philipsi LED-allavalgus, mis on kena nii sisse- kui väljalülitatult, sobib suurepäraselt teie kodu sisutusega, pakkudes silmadele mugavat valgust.

### Sobitage oma sisekujundusega

- Väljendusrikas ja elegantne vorm

### Lihne kogemus

- Lihtne paigaldamine ilma juhtmeid vedamata.

### Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

### Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

# Esiletõstetud tooted

## Väljendusrikas ja elegantne vorm

Puhas kaasaegne disain annab teie ruumidele elegantsust ja rafineeritust.

## Kerge paigaldada

### EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

## Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: valge
- Materjal: metall/plast

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Keskvalgusti: Jah

## Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 110 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Funktsionaalne
- Tüüp: Allavalgusti

## Toote mõõtmed ja kaal

- Väljalõike pikkus: 9 cm
- Väljalõike laius: 9 cm
- Kõrgus: 4,4 cm
- Pikkus: 10,5 cm
- Kaal pakendita: 0,085 kg
- Kaugus õõnsuses: 7,75 cm
- Laius: 10,5 cm

## Hooldus

- Garantii: 2 aastat

#### Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Lähimõõt: 105 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 450
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: 220-240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 5
- IP-kood: IP20

- Kaitseklass: II klass

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699775155
- Kaal pakendita: 0,077 kg
- Brutokaal: 0,108 kg
- Kõrgus: 11,000 cm
- Pikkus: 10,800 cm
- Laius: 6,500 cm
- Materjali number (12NC): 915005811331



Väljalaske kuupäev:  
2021-09-13  
Versioon: 0.247

© 2021 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)