

# PHILIPS

Upotettava  
kohdevalaisin

Toiminnallinen

Diamond Cut DL251

White



8718699775155



## Tehokas ja tyylikäs valaistus

Tyylikäs Philips LED -alasvalaisin sopii täydellisesti kodin sisustukseen ja luo valaistuksen, joka ei rasita silmiä.

### Sopii sisätiloihisi

- Ilmeikäs ja elegantti muoto

### Helppo kokea

- Helppo asentaa ilman johdotusta.

### Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

### Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

# Kohokohdat

## Ilmeikäs ja elegantti muoto

Pelkistetty ja moderni muotoilu tekee huoneistasi tyylikkää ja hienostuneita.

## Helppo asentaa

### Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

## Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikään jopa 15 000 tuntiin.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: valkoinen
- Materiaali: metalli/muovi

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 110 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen
- Tyyppi: Downlight-valaisin

## Tuotteen mitat ja paino

- Aukon pituus: 9 cm
- Aukon leveys: 9 cm
- Korkeus: 4,4 cm
- Pituus: 10,5 cm
- Nettopaino: 0,085 kg
- Upotussyvyys: 7,75 cm
- Leveys: 10,5 cm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 105 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 450
- Valon väri: 4000
- Verkkovirta: 220-240
- Valaisin himmennettävissä: ei
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 5
- IP-koodi: IP20

- Turvallisuusluokka: Luokka II

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8718699775155
- Nettopaino: 0,077 kg
- Bruttopaino: 0,108 kg
- Korkeus: 11,000 cm
- Pituus: 10,800 cm
- Leveys: 6,500 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 915005811331



Julkaisupäivä: 2023-11-08  
Versio: 0.280

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)