

# PHILIPS

Süllyesztett  
szpotlámpa

Funkcionális

Diamond Cut DL251

Fehér



8718699775155



## Kellemes fény és kiemelkedő stílus

A ki- és bekapcsolt állapotban is vonzó megjelenésű LED mélysugárzó tökéletesen illik otthona belsejéhez, és szemet kímélő fénnel ragyogja be a helyiséget.

### **Illessze belső teréhez.**

- Kifejező és elegáns forma

### **Egyszerűen használható**

- Gondtalan telepítés – nincs szükség kábelezésre.

### **Prémium minőség**

- EyeComfort – a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

### **Tartósság**

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

# Fénypontok

## Kifejező és elegáns forma

Letisztult, modern kialakítás, amely eleganciát és kifinomultságot kölcsönöz a helyiségeknek.

## Könnyű beállítás

### Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

## Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: fehér
- Anyag: fém/műanyag

## További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejjű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Központi elem: Igen

## A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Funkcionális
- Típus: Mennyezeti lámpa

## A termék méretei és tömege

- Kivágás hossza: 9 cm
- Kivágás szélessége: 9 cm
- Magasság: 4,4 cm
- Hosszúság: 10,5 cm
- Nettó tömeg: 0,085 kg
- Süllyesztett távolság: 7,75 cm
- Szélesség: 10,5 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 105 mm
- A lámpa teljes fényárama: 450
- Színhőmérséklet: 4000
- Hálózati tápellátás: 220-240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: Class II

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8718699775155
- Nettó tömeg: 0,077 kg
- Bruttó tömeg: 0,108 kg
- Magasság: 11,000 cm
- Hosszúság: 10,800 cm
- Szélesség: 6,500 cm
- Anyagszám (12NC): 915005811331



Kiadás dátuma:  
2023-11-09  
Verzió: 0.280

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)