

PHILIPS

Iebūvējams
virziena gaismeklis

Funkcionāls

Diamond Cut DL251

Balts



8718699775155



Augstākās klases apgaismojums un stils

Šis Philips LED griestu apgaismes elements ir pievilcīgs gan ieslēgtā, gan izslēgtā veidā un lieliski iederas jūsu mājokļa interjerā, piedāvājot acīm tīkamu gaismu.

Pielāgojiet savam interjeram

- Izteiksmīga un eleganta forma

Viegli piedzīvot

- Uzstādīšana bez problēmām — nav nepieciešami vadi.

Izcila kvalitāte

- EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums

Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks — līdz 15 000 stundām

Izceltie produkti

Izteiksmīga un eleganta forma

Minimālais un modernais dizains piešķir jūsu telpām eleganci un izsmalcinātību.

Vienkārša uzstādīšana

Komforts acīm

Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 15 000 stundām.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: metāla/plastmasa

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Centrālā daļa: Jā

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 110 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Funkcionāls
- Tips: Griestu lampa

Produkta izmēri un svars

- Izgriezuma garums: 9 cm
- Izgriezuma platums: 9 cm
- Augstums: 4,4 cm
- Garums: 10,5 cm
- Neto svars: 0,085 kg
- Nišas iegrime: 7,75 cm
- Platums: 10,5 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Diametrs: 105 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 450
- Gaismas krāsa: 4000
- Elektrotīkla strāva: 220-240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Iebūvēta LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 5
- IP kods: IP 20

- Aizsardzības klase: II klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699775155
- Neto svars: 0,077 kg
- Bruto svars: 0,108 kg
- Augstums: 11,000 cm
- Garums: 10,800 cm
- Platums: 6,500 cm
- Materiāla numurs (12NC): 915005811331



Izlaides datums:
2021-06-16
Versija: 0.232

© 2021 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com