

# PHILIPS

Wbudowany  
reflektor punktowy

Funkcjonalność

Diamond Cut DL251

Biały



8718699775155



## Doskonała jakość światła i styl

Wygląda atrakcyjna zarówno przy zapalonym jak i zgaszonym świetle. Ta lampa Philips idealnie dopasuje się do wnętrza Twojego domu, zapewniając światło przyjazne dla oczu.

### **Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza**

- Kształt pełne ekspresji i elegancji

### **Łatwość obsługi**

- Bezproblemowa instalacja niewymagająca okablowania.

### **Najwyższa jakość**

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

### **Trwałość**

- Duża trwałość – do 15 000 godzin

# Zalety

## Kształt pełne ekspresji i elegancji

Czyste, nowoczesne wzornictwo nada każdemu pomieszczeniu w Twoim domu wyrafinowanej elegancji.

## Łatwa instalacja Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnień, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

## Duża trwałość – do 15 000 godzin

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: metal/plastik

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Element dekoracyjny: Tak

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o:  
Funkcjonalność
- Typ: Oprawa typu downlight

## Wymiary i waga produktu

- Długość otworu: 9 cm
- Szerokość otworu: 9 cm
- Wysokość: 4,4 cm
- Długość: 10,5 cm
- Waga netto: 0,085 kg
- Odległość od wgłębienia: 7,75 cm
- Szerokość: 10,5 cm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

#### Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 105 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 450
- Barwa światła: 4000
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 5

- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699775155
- Waga netto: 0,077 kg
- Waga brutto: 0,108 kg
- Wysokość: 11,000 cm
- Długość: 10,800 cm
- Szerokość: 6,500 cm
- Numer seryjny (12NC): 915005811331



Data wydania: 2021-06-15  
Wersja: 0.232

© 2021 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.