

PHILIPS

Spot

LED

4,6 W – 50 W

GU10

Alb



8718699775711



Bucurați-vă de lumină albă caldă cu LED

Acest bec LED Philips oferă o lumină frumoasă, foarte caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate la energie. Cu temperatura sa cromatică precum o flacără, acest bec reprezintă alegerea perfectă pentru o atmosferă confortabilă.

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă strălucitoare

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale reflectoarelor cu halogen

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul de evidențiere

Repere

Lumină albă strălucitoare



Acest bec are o temperatură de culoare de 3000 K, oferind o lumină strălucitoare, caldă, perfectă pentru crearea unei ambianțe primitoare, în care să-ți inviți prietenii sau să te relaxezi cu o carte.

Înlocuiește spoturile cu halogen



Cu un design cu formă deosebită și dimensiuni familiare, acest reflector LED oferă un iluminat modern. Este înlocuitorul perfect și durabil al reflectoarelor cu halogen tradiționale.

Perfect pentru iluminatul de evidențiere



Oferind iluminat modern, cu o putere luminoasă familiară cu unghi larg (36 de grade), acest spot cu LED este potrivit atât pentru iluminatul de accent, cât și pentru iluminatul general. Poate fi folosit pentru instalațiile de iluminat încastate în tavan sau instalațiile de iluminat pe șină și este ideal pentru utilizare în bucătării, pentru iluminatul insulelor de bucătărie, în camere de zi și camere de luat masa.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector direcțional
- Soclu: GU10
- Tehnologie: LED

Dimensiunile becului

- Înălțime: 5,4 cm
- Greutate: 0,05 kg
- Lățime: 5 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 60 °
- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K
- Categorie culoare lumină: Alb
- Flux luminos nominal: 370 lm
- Timp de pornire: 0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 830 | CCT of 3000K

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 39 mA
- Eficacitate: 80 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8718699775711
- EOC: 871869977571100
- Titlu produs: LEDClassic 50W GU10
WH 60D ND RF 1PF/12

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 4,6 W
- Putere echivalentă: 50 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL):
F

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 5,4 cm

Valori nominale

- Unghi nominal al fasciculului: 60 °
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 370 lm
- Intensitate de vârf nominală: 450 cd
- Putere nominală: 4.6 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 391.861
- Referință de măsurare a fluxului:
Narrow Cone

Bec

- Consistența culorii: 6



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.147

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com