

PHILIPS

Szpotlámpa
(szabályozható)

LED

3 W–35 W

GU10

Hideg fehér

Fényerő-szabályozás



8718699775773



Otthona valódi színeit kiemelő fény.

A Philips CRI90 LED-es fényforrásokkal kiemelheti otthona valódi színeit, és természetes fénnel áraszthatja el a helyiségeket. A 100-hoz közeli color rendering indexszel (CRI) rendelkező fényforrások hasonlóak a természetes fényhez, így otthona berendezéseit és bútorait úgy láthatja, ahogyan mindig is szeretne volna. Ne érje be a hamis színeket mutató lámpákkal – emelje ki otthona valódi színeit a Philips CRI90 segítségével.

Kiváló minőségű fényforrás

- Hideg fehér fény

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Tökéletesen alkalmas kiemelő világításhoz

Több, mint egyszerű világítás

- szabályozható

Fénypontok

Hideg fehér fény



Ez a fényforrás 4000 K színhőmérsékletű, és nagyon hűvös, friss és éles fényt biztosít.

Tökéletesen alkalmas kiemelő világításhoz



Modern világítás, ismerős, széles sugárzási szögű fényárammal (36 fok) – ez a LED-spotlámpa alkalmas kiemelő világításhoz és általános célú

világításhoz is. Alkalmazható süllyesztett és sínes lámpatestekben való használatra, és ideális konyhai használatra, konyhasziget, nappali és étkező megvilágítására.

szabályozható

Ez a fényforrás a legtöbb fényerő-szabályozóval használható a kívánt hangulat létrehozásához; a teljes fényerőszint zökkenőmentesen 10%-osra tompítható. Nézze meg a szabályozhatósági kompatibilitási táblázatot, hogy biztos legyen benne, hogy az adott szabályozó használható ezzel a villanykörtevel.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Szabályozható: Specifikus fényerő-szabályozókkal
- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: GU10
- Technológia: LED

Fényforrás méretei

- Magasság: 5,4 cm
- Tömeg: 0,05 kg
- Szélesség: 5 cm

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36 fok
- Színkonzisztencia: 6SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Fényszín kategóriája: Hideg fehér
- Névleges fényáram: 240 lm
- Bekapcsolási idő: 0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 940 | CCT of 4000K

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 18 mA
- Hatásfok: 80 lm/W

Csomagolás mérete és tömege

- Nettó tömeg: 0,050 kg

Csomagolási információk

- EAN: 8718699775773
- EOC: 871869977577300
- Termék megnevezése: LED CLA 35W GU10 C90 CW 36D D 1PF/12

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.8
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 3 W
- Teljesítmény: 35 W
- Energiahatékonysági címke (EEL): F

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 5,4 cm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges sugárzási szög: 36 fok
- Tervezett élettartam: 15 000 h
- Névleges fényáram: 240 lm
- Mért fényerősség maximuma: 500 cd
- Névleges teljesítmény: 3 W

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 391 906
- Fényárammérési referencia: Narrow Cone

A fényforrás

- Színkonzisztencia: 6

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718699775773
- Bruttó tömeg: 0,067 g
- Magasság: 12,700
- Hosszúság: 5,300
- Szélesség: 6,300
- Anyagszám (12NC): 929002065661



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.326

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com