

PHILIPS

Spot (Putere
reglabilă)

LED

3 W – 35 W

GU10

Alb rece

Reglare a intensității luminoase



8718699775773



Lumină care scoate în evidență adevăratele culori ale casei dumneavoastră.

Scoateți în evidență adevăratele culori ale casei dumneavoastră cu lămpile cu LED-uri Philips CRI90 și inundați încăperea cu lumină naturală. Lămpile cu un indice de redare a culorii (CRI) mai apropiat de 100 sunt comparabile cu lumina naturală, aceasta permițându-vă să vedeți instalațiile și mobila din casa dumneavoastră așa cum ați dori întotdeauna. Nu vă mulțumiți cu lumini care reprezintă greșit culorile – vedeți-vă casa în culorile reale cu Philips CRI90.

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă, rece

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul de evidențiere

Lumină dincolo de iluminare

- Intensitate luminoasă reglabilă

Repere

Lumină albă, rece



Acest bec are o temperatură de culoare de 4000 K, oferind o lumină rece, proaspătă și clară.

Perfect pentru iluminatul de evidențiere



Oferind iluminat modern, cu o putere luminoasă familiară cu unghi larg (36 de grade), acest spot cu LED este potrivit atât pentru iluminatul de accent, cât și pentru iluminatul general.

Poate fi folosit pentru instalațiile de iluminat încastrate în tavan sau instalațiile de iluminat pe șină și este ideal pentru utilizare în bucătării, pentru iluminatul insulelor de bucătărie, în camere de zi și camere de luat masa.

Intensitate luminoasă reglabilă

Acest bec poate fi utilizat cu majoritatea variatoarelor pentru a crea ambianța dorită, cu reglare lină până la 10 % din nivelul maxim de lumină. Te rugăm să verifici tabelul de compatibilitate a variatoarelor pentru a te asigura că un anumit variator poate fi utilizat cu acest bec.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector direcțional
- Soclu: GU10
- Tehnologie: LED

Dimensiunile becului

- Înălțime: 5,4 cm
- Greutate: 0,05 kg
- Lățime: 5 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36 °
- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Categorie culoare lumină: Alb rece
- Flux luminos nominal: 240 lm
- Timp de pornire: 0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee
- Cod culoare: 840 | CCT of 4000K

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 18 mA
- Eficacitate: 80 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8718699775773
- EOC: 871869977577301
- Titlu produs: LED CLA 35W GU10 C90 CW 36D D 1PF SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.8
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 3 W
- Putere echivalentă: 35 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 5,4 cm

Valori nominale

- Unghi nominal al fasciculului: 36 °
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 240 lm
- Intensitate de vârf nominală: 500 cd
- Putere nominală: 3 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 391.906



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.245

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com