

PHILIPS

Reflektorska sijalka
(zatemnitev)

LED

3–35 W

GU10

Hladna bela

Možnost zatemnitve



8718699775773



Svetloba, ki prikaže prave barve vašega doma.

Oglejte si prave barve svojega doma s sijalkami LED Philips CRI90 in preplavite prostore z naravno svetlobo. Sijalke, ki imajo indeks prikaza barv (CRI) bližje vrednosti 100, so primerljive z naravno svetlobo, zato boste opremo in pohištvo v domu videli tako, kot ste si vedno želeli. Ne zadovoljite se s sijalkami, ki popačijo barve – s sijalko Philips CRI90 se bo vaš dom svetil v pravih barvah.

Visokokakovostna svetloba

- Hladna bela svetloba

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Idealno za poudarjeno osvetlitev

Več kot samo osvetlitev

- Možnost zatemnitve

Značilnosti

Hladna bela svetloba



Sijalka ima barvno temperaturo 4000 K, ki poskrbi za posebej hladno, svežo in jasno svetlobo.

Idealno za poudarjeno osvetlitev



Ta LED-reflektor, ki poskrbi za moderno osvetlitev s tradicionalnim snopom širokega kota (36 stopinj), je primeren za poudarjeno in splošno

osvetlitev. Primeren je za vgradne in stropne svetilke ter tako popolna izbira za kuhinje, kuhinjske otoke, dnevne sobe in jedilnice.

Možnost zatemnitve

Sijalko lahko uporabljate z večino zatemnilnih stikal, da ustvarite želeno vzdušje z izjemno zatemnitvijo na 10 % polne osvetlitve. Preverite tabelo združljivosti z zatemnilno funkcijo, da se prepričate, ali vaše zatemnilno stikalo deluje s to sijalko.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Možnost zatemnitve: Samo s posameznimi zatemnilnimi stikali
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Usmerjena reflektorska
- Vtičnica: GU10
- Tehnologija: LED

Dimenzije sijalke

- Višina: 5,4 cm
- Teža: 0,05 kg
- Širina: 5 cm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 let
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h
- Število ciklov preklopa: 50.000

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 36 stopinj
- Skladnost barv: 6SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K
- Svetla barva kategorije: Hladna bela
- Nazivni svetlobni tok: 240 lm
- Čas vklopa: 0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- barvni obroč: 940 | CCT of 4000K

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 18 mA
- Učinkovitost: 80 lm/W

Dimenzije in teža embalaže

- Neto teža: 0,050 kg

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699775773
- EOC: 871869977577300
- Ime izdelka: LED CLA 35W GU10 C90 CW 36D D 1PF/12

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.8
- Napetost: 220–240 V
- Moč: 3 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 35 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 5,4 cm

Nazivne vrednosti

- Nazivni kot snopa: 36 stopinj
- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 240 lm
- Nazivna najvišja intenzivnost: 500 cd
- Nazivna moč: 3 W

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 391.906
- Referenca za merjenje toka: Narrow Cone

Sijalka

- Skladnost barv: 6

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699775773
- Bruto teža: 0,067 g
- Višina: 12,700
- Dolžina: 5,300
- Širina: 6,300
- Številka materiala (12NC): 929002065661



Datum izdaje: 2023-11-10
Različica: 0.248

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com