

PHILIPS

Capsulă

LED

4,8 W – 60 W

G9

Alb



8718699775872



Un fascicul familiar întâlnește un design inovator

Această capsulă LED cu tensiune de alimentare oferă o lumină strălucitoare, albă, de jur împrejur.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 80% a consumului de energie

Repere

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea

puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianță perfectă pentru casa dvs.

Reducere de până la 80% a consumului de energie



Bucurați-vă de economiile la energie oferite de LED-uri, fără sacrificii în ceea ce privește calitatea luminii. Reduceți instantaneu consumul de energie cu peste 80% prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau cu halogen existente

Specificații

Caracteristici

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Capsulă nedirecțională
- Soclu: G9
- Tehnologie: LED

Dimensiunile becului

- Înălțime: 6 cm
- Greutate: 0,02 kg
- Lățime: 1,9 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K
- Categorie culoare lumină: Alb
- Flux luminos nominal: 570 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee
- Cod culoare: 830 | CCT of 3000K

Diverse

- EyeComfort: Nu

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 44 mA
- Eficacitate: 118 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8718699775872
- EOC: 871869977587200
- Titlu produs: LED 60W G9 WH ND SRT6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.4
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 4,8 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A++

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 6 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 570 lm
- Putere nominală: 4.8 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699775872
- Greutate netă: 0,010 kg
- Greutate brută: 0,020 kg
- Înălțime: 12,700 cm
- Lungime: 2,500 cm
- Lățime: 6,300 cm
- Număr material (12NC): 929002059803



Data apariției: 2021-03-02
Versiune: 0.134

© 2021 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com