

# PHILIPS

Foco (regulable)

LED

7 W - 50 W

GU5.3

Blanco cálido

Regulación



8718699775957



## La luz que muestra los colores reales de tu hogar.

Contempla los colores reales de tu hogar con las bombillas LED CRI90 de Philips y llena las habitaciones de luz natural. Las bombillas con un índice de reproducción cromática (CRI) próximo a 100 ofrecen una iluminación comparable a la de la luz natural y te permiten ver el mobiliario y los accesorios de tu hogar tal como siempre quisiste. No te conformes con una iluminación que desvirtúa los colores, contempla los colores reales de tu hogar con las bombillas CRI90 de Philips.

### Luz de alta calidad

- Luz fría y energizante

### Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a los focos halógenos
- Forma y tamaño similares a los lineales halógenos

# Destacados

## 3500 K [bombillas LED]



Esta bombilla tiene una temperatura de color de 3500 K, lo que proporciona una luz fría energizante, ideal para crear un ambiente acogedor durante las visitas de amigos o para relajarse con un libro.

## Sustituye al reflector halógeno



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta moderna cápsula LED de iluminación contemporánea resulta ideal para sustituir los focos halógenos tradicionales.

## Sustituye a los halógenos lineales



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, este lineal LED de iluminación moderna estándar es ideal para sustituir los lineales halógenos tradicionales.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Foco direccional
- Casquillo: GU5.3
- Tipo de cristal: Transparente
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 4,5 cm
- Anchura: 5,05 cm

## Diseño y acabado

- Material: Vidrio

## Duración

- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 60 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 621 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Eficiencia: 88 lm/W

## Información del embalaje

- EAN: 8718699775957
- EOC: 871869977595701
- Título del producto: LED 50W MR16 WW 60D D RF 1PF SRT4

#### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 12V AC electronic V
- Potencia: 7 W
- Potencia equivalente: 50 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

#### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 4,5 cm

#### Valores nominales

- Intensidad nominal máxima: 700 cd

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: - Hz
- Número de registro EPREL: 391899

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699775957
- Peso neto: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,08 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 5,3 cm
- Anchura: 6,3 cm
- Código 12NC: 929001904361



Fecha de emisión:  
2024-02-02  
Versión: 0.227

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)