

# PHILIPS

Foco (regulable)

LED

14 W - 120 W


R7S

Blanco frío

Regulación



8718699776039



## Luz LED lineal regulable con haz de 300 grados

Este innovador LED lineal es el sustituto perfecto para las bombillas halógenas R7S, a las que supera ampliamente en términos de eficiencia energética.

### Luz de alta calidad

- Luz blanca fría

### Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a los focos halógenos
- Forma y tamaño similares a los lineales halógenos

# Destacados

## Luz blanca fría



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 4000 K, lo que te ofrece una luz extra fría, fresca y nítida.

## Sustituye al reflector halógeno



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta moderna cápsula LED de iluminación contemporánea resulta ideal para sustituir los focos halógenos tradicionales.

## Sustituye a los halógenos lineales



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, este lineal LED de iluminación moderna estándar es ideal para sustituir los lineales halógenos tradicionales.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Casquillo: R7s
- Tipo de cristal: Transparente
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Plástico

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 11,8 cm
- Anchura: 2,9 cm

## Diseño y acabado

- Material: Plástico

## Duración

- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Flujo lumínico nominal: 2000 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 840 | CCT of 4000K

## Varios

- EyeComfort: No

## Otras características

- Eficiencia: 142 lm/W

## Información del embalaje

- EAN: 8718699776039
- EOC: 871869977603901
- Título del producto: LED 120W R7S 118mm CW D 1PF SRT4

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.8
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 14 W
- Potencia equivalente: 120 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): D

#### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 11,8 cm

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 397583

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699776039
- Peso neto: 0,14 kg
- Peso bruto: 0,17 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 3 cm
- Anchura: 6,3 cm
- Código 12NC: 929001353761



Fecha de emisión:  
2024-02-02  
Versión: 0.304

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)