

PHILIPS

Faretto

LED


7,5 W-60 W

R7S

Bianca fredda



8718699776091



Luce LED lineare, d'intensità dimmerabile con angolo di 300 gradi

Questo innovativo LED lineare rappresenta il ricambio perfetto per le lampade R7S alogene, che sorpassa nettamente in termini di risparmio energetico.

Luce di qualità elevata

- Luce bianca fredda

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di un faretto alogeno
- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina lineare alogena

In evidenza

Luce bianca fredda



Questa lampadina ha una temperatura di colore di 4000 K che fornisce una luce bianca vivida.

Sostituisce i riflettori alogeni



Grazie al design pulito, le forme compatte e le dimensioni ridotte, la capsula LED a risparmio energetico è la soluzione perfetta per la sostituzione dei faretti alogeni tradizionali.

Sostituisce le lampadine lineari alogene



Grazie al suo design e alla sua forma accattivante, nonché alle dimensioni classiche, questa lampada LED lineare è la soluzione ideale per la sostituzione delle lampade lineari alogene tradizionali.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Dimmerabile: No
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Altro
- Attacco: R7s

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 7,8 cm
- Larghezza: 2,9 cm

Durata

- Durata nominale: 15.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 1000 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 840 | CCT of 4000K

Varie

- EyeComfort: No

Altre caratteristiche

- Efficienza: 133 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699776091
- EOC: 871869977609100
- Nome prodotto: LED 60W R7S 78mm CW ND 1PF/12

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 7,5 W
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): E

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 7,8 cm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 391883
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

Lampadina

- Uniformità colore: 6

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699776091
- Peso netto: 0,05 kg
- Peso lordo: 0,07 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 3 cm
- Larghezza: 6,3 cm
- Codice materiale (12NC):
929001339161



Data di rilascio:
2024-02-03
Versione: 0.297

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com