

PHILIPS

Spot

LED

5–3,5–1,5 W–50–20–5 W

GU10

Varmhvit/flammeformet



8718699776374



En lampe. Din lysbryter. Tre lysinnstillinger.

Noen ganger vil du tilpasse stemningen i rommet til det du driver med. Med LED-pærer fra Philips SceneSwitch kan du enkelt endre innstillingen fra et skarpt lys, til naturlig lys og til en koselig varm glød. Det eneste du trenger, er lysbryteren du allerede bruker.

Belysning av høy kvalitet

- Lys til alle

Mer enn belysning

- Ingen behov for dimmer eller ekstra installasjon
- Lyskilden husker den siste innstillingen

Høydepunkter

Lys til alle

Takket være den nyskapende designen i vintagestil hindrer denne LED-lyskilden skygger som normalt synes ved kanten av strålespredningen. Resultatet er et naturlig hvitt lys overalt.

Plug and play



Krever ikke ytterligere montering eller en dimmer. Denne lyspæren er ikke egnet for lysdimmere. Hvis den brukes med en lysdimmer, innstill lysstyrken til 100 %.

Automatisk minnefunksjon (SceneSwitch)



Denne SceneSwitch-lyskilden har en innebygd minnebrikke som lagrer den siste lysinnstillingen hvis lyset er slått av i mer enn seks sekunder. Hvis du ikke ofte veksler mellom aktiviteter, er lyskilden i favorittmodusen din når du slår den på igjen.

Spesifikasjoner

Egenskaper

- Kan dimmes: Nei
- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt reflektor
- Sokkel: GU10
- Teknologi: LED

Lyskildens mål

- Høyde: 5,4 cm
- Vekt: 0,054 kg
- Bredde: 5 cm

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 et
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Nominell levetid: 15 000 time(r)
- Antall brytersykluser: 50 000

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargekonsistens: 6SDCM
- Fargegjengivelse: 80
- Fargetemperatur: 2700/2500/2200 K
- Lysfargekategori: Varmhvit/ flammeformet
- Opprinnelig lysytelse: 345 lm
- Starttid: <0.5 s
- Tiden det tar til 60% lys: Full belysning med det samme
- Fargekode: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 43 mA
- Effektivitet: 69 lm/W

Informasjon

- EAN: 8718699776374
- EL nr: 871869977637400
- Produkttittel: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 3SRT6

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 5, 3,5, 1,5 W
- Wattstyrke tilsvarende: 50-20-5 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): A+

Mål og vekt på produktet

- Lengde: 5,4 cm

Nominelle verdier

- Nominell spredningsvinkel: 36 grad(er)
- Nominell levetid: 15 000 time(r)
- Nominell lysstrøm: 345 lm
- Nominell maksimal intensitet: 600 cd
- Nominell effekt: 5-3.5-1.5 W

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699776374
- Nettovekt: 0,144 kg
- Bruttovekt: 0,169 kg
- Høyde: 12,700 cm
- Lengde: 5,300 cm
- Bredde: 11,500 cm
- Materialnummer (12NC): 929001346056



Utgivelsesdato:
2023-11-09
Versjon: 0.54

© 2023 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com