PHILIPS

Spot

LED

4,6 W – 50 W

GU10

Alb rece



8718699776992

A F G



Bucuraţi-vă de lumină albă caldă cu LED

Acest bec LED Philips oferă o lumină frumoasă, foarte caldă, o durată de viaţă excepţional de lungă și economii semnificative și imediate la energie. Cu temperatura sa cromatică precum o flacără, acest bec reprezintă alegerea perfectă pentru o atmosferă confortabilă.

Lumină de înaltă calitate
- Lumină albă, rece

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi
- Formă și dimensiuni similare cu cele ale reflectoarelor cu halogen

Creează lumina potrivită pentru locuinţa ta
- Perfect pentru iluminatul de evidenţiere

Repere

Lumină albă, rece



Acest bec are o temperatură de culoare de 4000 K, oferind o lumină rece, proaspătă și clară.

Înlocuiește spoturile cu halogen



Cu un design cu formă deosebită și dimensiuni familiare, acest reflector LED oferă un iluminat modern. Este înlocuitorul perfect și durabil al reflectoarelor cu halogen tradiţionale.

Perfect pentru iluminatul de evidenţiere



Oferind iluminat modern, cu o putere luminoasă familiară cu unghi larg (36 de grade), acest spot cu LED este potrivit atât pentru iluminatul de accent, cât și pentru iluminatul general. Poate fi folosit pentru instalaţiile de iluminat încastrate în tavan sau instalaţiile de iluminat pe șină și este ideal pentru utilizare în bucătării, pentru iluminatul insulelor de bucătărie, în camere de zi și camere de luat masa.

Specificații

Caracteristicile unui bec
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector direcţional
- Soclu: GU10
- Tip de sticlă: Transparent
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului
- Înălţime: 5,4 cm
- Lăţime: 5 cm

Design și finisaj
- Material: sticlă

Rezistenţă
- Durată de viaţă nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice
- Unghi fascicul: 36 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Flux luminos nominal: 390 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 840 | CCT of 4000K

Diverse
- EyeComfort: Da

Alte caracteristici
- Eficacitate: 84 lm/W

Informaţii ambalaj
- EAN: 8718699776992
- EOC: 871869977699201
- Titlu produs: LEDClassic 50W GU10 CW 36D RF ND 1PFSRT4

Consum de energie
- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 4,6 W
- Putere echivalentă: 50 W
- Etichetă de eficienţă energetică (EEL): F

Dimensiunile și greutatea produsului
- Lungime: 5,4 cm

Valori nominale
- Intensitate de vârf nominală: 770 cd

Specificaţii tehnice
- Frecvenţă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 391859

Dimensiunile și greutatea ambalajului
- EAN/UPC - produs: 8718699776992
- Greutate netă: 0,05 kg
- Greutate brută: 0,07 kg
- Înălţime: 12,7 cm
- Lungime: 5,3 cm
- Lăţime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929001218261

Data apariției: 2024-02-05
Versiune: 0.169

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com