

PHILIPS

Faretto

LED

4,6 W - 50 W

GU10

Bianco



8718699777159



Prova la luce LED di colore bianco caldo

Questa lampadina a LED Philips offre una luce accattivante, ancora più calda, una durata davvero incredibile e un risparmio energetico immediato e significativo. Con la sua originale temperatura del colore, questa lampadina rappresenta la scelta perfetta per un'atmosfera intima.

Luce di qualità elevata

- Luce bianca brillante

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di un riflettore alogeno

Crea la luce giusta per la tua casa

- Perfetta per l'illuminazione d'accento

In evidenza

Luce bianca brillante



Questa lampadina ha una temperatura di colore di 3000 K che fornisce una luce brillante e calda, perfetta per creare un ambiente invitante per ospitare amici o rilassarsi con un libro.

Sostituisce i faretto alogeni



Grazie alle sue forme accattivanti, nonché alle dimensioni compatte, questo riflettore LED rappresenta una sorgente di illuminazione contemporanea. La lampadina sostitutiva perfetta e sostenibile per i riflettori alogeni tradizionali.

Perfetta per l'illuminazione d'accento



Grazie alla sua illuminazione con un flusso luminoso a fascio largo (36 gradi), questo faretto LED è adatto sia per illuminazione d'accento che per quella generale. Inoltre, può essere utilizzato in apparecchi ad incasso, è ideale per l'utilizzo in cucina, nell'illuminazione delle isole per cucinare, dei soggiorni e delle sale da pranzo.

Specifiche

Caratteristiche

- Regolabile: No
- Uso previsto: Interni
- Forma della lampada: Riflettore direzionale
- Attacco: GU10
- Tecnologia: LED

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 5,4 cm
- Peso: 0,05 kg
- Larghezza: 5 cm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 a
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Durata nominale: 15.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Uniformità colore: 6SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3000 K
- Luce colorata: Bianco
- Flusso luminoso nominale: 370 lm
- Tempo di accensione: 0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: Massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 830 | CCT of 3000K

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 39 mA
- Efficienza: 80 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699777159
- EOC: 871869977715900
- Nome prodotto: LEDClassic 50W GU10 WH 36D RF ND 2SRT6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Potenza effettiva (W): 4,6 W
- Potenza lampada equivalente (W): 50 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): A+

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 5,4 cm

Valori stimati

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Durata nominale: 15.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 370 lm
- Intensità di picco nominale: 740 cd
- Potenza nominale: 4.6 W

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699777159
- Peso netto: 0,096 kg
- Peso lordo: 0,119 kg
- Altezza: 12,700 cm
- Lunghezza: 5,300 cm
- Larghezza: 8,500 cm
- Numero del materiale (12NC): 929001218154



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.64

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com