

PHILIPS

Stropní světlo

Funkční

DORIS CL257

Chrom



8718699777210



Příjemné světlo LED šetrné k vašim očím

Svítlidla Philips LED vyzařují světlo, které je příjemné pro vaše oči.

Jednoduše zážitek

- Snadná instalace

Bezpečnost

- Odolnost proti vlhkosti

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči
- Snadné čištění

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Přednosti

Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zed' či strop, připojit a zapnout.

Odolnost proti vlhkosti

Výrobek je odolný proti vlhkosti, takže jej můžete bez obav používat v koupelnách, kuchyních, na balkónech a jiných místech, kde se může vyskytovat vlhkost.

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou

schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Snadné čištění

Hladké materiály se snadno čistí, takže váš domov bude stále vypadat skvěle od podlahy až po strop.

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: chrom
- Materiál: kov/plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Střední díl: Ano

Charakteristika světla

- Index barevného podání (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Funkční
- Typ: Stropní světlo

Rozměry a hmotnost výrobku

- Výška: 7 cm
- Délka: 22 cm
- Čistá hmotnost: 0,26 kg
- Šířka: 22 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 220 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 640
- Barva světla: 4000
- Napájení ze sítě: 220–240
- Ztlumitelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Příkon žárovky: 6
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I

Design a provedení

- Barva: chrom
- Speciálně navrženo pro: Funkční
- EAN/UPC – výrobek: 8718699777210
- Záruka: 5 let
- Čistá hmotnost: 0,290 kg
- Materiál: kov/plast
- Hrubá hmotnost: 0,498 kg
- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Index barevného podání (CRI): 80
- Typ: Stropní světlo
- Výška: 8,000 cm
- Výška: 7 cm
- Životnost až: 15 000 h
- Délka: 28,000 cm
- Šířka: 28,000 cm
- Délka: 22 cm
- Čistá hmotnost: 0,26 kg
- Šířka: 22 cm
- Průměr: 220 mm
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Celkový světelný tok svítidla: 640
- Barva světla: 4000
- Integrované LED: Ano
- Napájení ze sítě: 220–240
- Ztlumitelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Příkon žárovky: 6
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Střední díl: Ano



Datum vydání: 2022-05-10
Verze: 0.301

© 2022 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com