

PHILIPS

Stropné svetidlo

Funkčné osvetlenie

DORIS CL257

Chróm



8718699777234



Príjemné LED svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Svietidlá Philips LED poskytujú svetlo, ktoré je určené pre pohodlie vašich očí.

Jednoduchá obsluha

- Jednoduchá inštalácia

Bezpečnosť

- Odolnosť voči vlhkosti

Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči
- Jednoduché čistenie

Životnosť

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

Hlavné prvky

Jednoduchá inštalácia

Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou. Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo strop a pripojiť. Toto svietidlo je pripravené na osvetľovanie.

Odolnosť voči vlhkosti

Vďaka odolnosti voči vlhkosti môžete tento produkt bez obáv používať v kúpeľni, kuchyni, na balkóne aj na iných miestach, kde sa vlhkosť dá očakávať.

EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako

desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám podakujú.

Jednoduché čistenie

Vďaka hladkým, ľahkočistiacim materiálom bude váš domov vždy vyzeráť atraktívne od podlahy až k stropu.

Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: chrómová
- Materiál: kov, plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kúpeľňa, Kuchyňa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlo
- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 142 mA
- Účinnosť: 88 lm/W

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,57 kg
- Výška: 9 cm
- Dĺžka: 31,3 cm
- Šírka: 31,3 cm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Priemer: 313 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1500
- Farba svetla: 2700
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 17
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718699777234
- Netto hmotnosť: 0,55 kg
- Brutto hmotnosť: 0,82 kg
- Výška: 10 cm
- Dĺžka: 35 cm
- Šírka: 35 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002514201



Dátum vydania:
2024-02-04
Verzia: 0.117

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com