

# PHILIPS

Kattovalaisin

Toiminnallinen

DORIS CL257

Kromi



8718699777258



## Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Philipsin LED-valaisimien valo on suunniteltu ennen kaikkea silmien mukavuutta ajatellen.

### Helppo kokea

- Helppo asentaa

### Turvallisuus

- Kosteudenkestävä

### Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa
- Helppo puhdistaa

### Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

# Kohokohdat

## Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

## Kosteudenkestävä

Kosteudenkestävyyden ansiosta voit käyttää tätä tuotetta luottavaisin mielin kylpyhuoneissa, keittiöissä, parvekkeilla ja muissa tiloissa, joissa kosteus on otettava huomioon.

## Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät

ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

## Helppo puhdistaa

Selkeälinjaisten ja helposti puhdistettavien materiaalien ansiosta kotisi näyttää aina upealta lattiasta kattoon.

## Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikänsä jopa 15 000 tuntiin.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: kromi
- Materiaali: metalli/muovi

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Värinostoindeksi (CRI): 80

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Toiminnollinen
- Tyyppi: Kattovalaisin

## Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 9 cm
- Pituus: 31,3 cm
- Nettopaino: 0,57 kg
- Leveys: 31,3 cm

## Huolto

- Takuu: 5 vuotta

## Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 313 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1700
- Valon väri: 4000
- Verkkovirta: 220–240
- Valaisin himmennettävissä: ei
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 17
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699777258
- Nettopaino: 0,550 kg
- Bruttopaino: 0,818 kg
- Korkeus: 10,000 cm
- Pituus: 35,000 cm
- Leveys: 35,000 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 929002514301



Julkaisupäivä: 2021-09-13  
Versio: 0.249

© 2021 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)