

PHILIPS

Plafon

Funcional

CANOPUS CL259

White



871869977272



Luz LED confortável para os olhos

As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto dos seus olhos.

Fácil de experimentar

- Instalação fácil

Segurança

- Resistente à humidade

Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos
- Fácil de limpar

Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

Destaques

Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

Resistente à humidade

A resistência à humidade significa que pode utilizar com confiança este produto em casas de banho, cozinhas, varandas e outros espaços onde a humidade pode ser um fator.

Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua

vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Fácil de limpar

Os materiais regulares e fáceis de limpar permitem que a sua casa esteja sempre atrativa, desde o chão ao teto.

Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: metal/plástico

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não
- Peça de centro: Sim

Características da luz

- Índice de restituição cromática (IRC): 80

Diversos

- Concebida especialmente para: Funcional
- Tipo: Plafon

Dimensões e peso do produto

- Altura: 6,8 cm
- Comprimento: 32 cm
- Peso líquido: 0,45 kg
- Largura: 32 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 320 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1500
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 17
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe I

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699777272
- Peso líquido: 0,460 kg
- Peso bruto: 0,720 kg
- Altura: 7,000 cm
- Comprimento: 35,200 cm
- Largura: 35,200 cm
- Número de material (12NC): 929002514401



Data de publicação:
2021-04-13
Versão: 0.218

© 2021 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com