

PHILIPS

Loftslampe

Funktionel

CANOPUS CL259

White



8718699777296



Behageligt LED lys som skåner dine øjne

Philips LED lamper udsender et lys, der er designet til dine øjnes komfort.

Nem at benytte

- Nem installation

Sikkerhed

- Fugtafvisende

Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene
- Let at rengøre

Holdbarhed

- Lang levetid op til 15.000 timer

Vigtigste nyheder

Nem installation

Slut med installationsproblemer. Lampen monteres eller hænges på væggen eller loftet og tilsluttes en stikkontakt – så er der lys.

Fugtafvisende

Produktet er fugtafvisende, hvilket betyder, at du roligt kan bruge det på badeværelset, i køkkenet, på altanen og i andre rum, hvor fugt kan være et problem.

EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres

levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

Let at rengøre

Bløde og rengøringsvenlige materialer sikrer, at dit hjem altid ser flot ud fra gulv til loft.

Lang levetid op til 15.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 15.000 timer.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: metal/plast

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Midtpunkt: Ja

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Specielt designet til: Funktionel
- Type: Loftslampe

Produktmål og -vægt

- Højde: 7 cm
- Længde: 39 cm
- Nettovægt: 0,62 kg
- Bredde: 39 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 15.000 t
- Diameter: 390 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 2000
- Lysfarve: 2700
- 230V: 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- LED: Ja
- Indbygget LED: Ja
- Pære med wattforbrug inkluderet: 20
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

Design og finish

- Farve: Hvid
- Specielt designet til: Funktionel
- EAN/UPC – produkt: 8718699777296
- Garanti: 5 år
- Nettovægt: 0,600 kg
- Materiale: metal/plast
- Bruttovægt: 0,900 kg
- Justerbart spothoved: Nej
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Type: Loftslampe
- Højde: 7,200 cm
- Højde: 7 cm
- Levetid: 15.000 t
- Længde: 42,600 cm
- Bredde: 42,600 cm
- Længde: 39 cm
- Nettovægt: 0,62 kg
- Bredde: 39 cm
- Diameter: 390 mm
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Samlet lysudbytte fra lampen: 2000
- Lysfarve: 2700
- Integreret LED: Ja
- 230V: 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- LED: Ja
- Indbygget LED: Ja
- Pære med wattforbrug inkluderet: 20
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Midtpunkt: Ja



Udgivelsesdato:
2022-05-12
Version: 0.300

© 2022 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com