

PHILIPS

Осветление за таван

Функционални

Dawn CL258

Сиво



8718699777371



Комфортна светодиодна лампа, приятна за очите ви

Светодиодните осветителни тела Philips осигуряват светлина, предназначена за комфорта на очите ви.

Лесно използване

- Лесно инсталиране

Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите
- Лесно за почистване

Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Акценти

Лесно инсталиране

Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

Равномерно разпределение на светлината

Изпълнете помещенията си с равномерна светлина.

Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

Лесно за почистване

Гладките и лесни за почистване материали означава, че домът ви винаги ще изглежда атрактивен от пода до тавана.

Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: сиво
- Материал: метал, пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоподаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 126 mA
- Ефикасност: 78 lm/W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,52 kg
- Височина: 12 cm
- Дължина: 34 cm
- Ширина: 34 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 340 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1100
- Цвят на светлината: 3000
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 14
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699777371
- Нето тегло: 0,54 kg
- Брутно тегло: 1,06 kg
- Височина: 38 cm
- Дължина: 38 cm
- Ширина: 13,6 cm
- Номер на материала (12NC): 929002514901



Дата на издаване:
2024-02-01
Версия: 0.271

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com