

PHILIPS

Vela y lustre

LED

4,3 W - 40 W

E14

Blanco cálido



8718699777692



Luz blanca cálida, sin sacrificar calidad de luz

Formas habituales que conoce y que le encantan. Utilizan alrededor de un 85 % menos de energía que las bombillas tradicionales gracias a la tecnología LED de bajo consumo más reciente. Además, duran diez veces más.

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar

Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Perfecta para la iluminación general de habitaciones

Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Diseñados para tu confort visual

Destacados

Sustituye lámparas incandescentes estándar

Con su forma habitual y atractiva, esta bombilla LED de bajo consumo es perfecta para sustituir bombillas incandescentes tradicionales.

Perfecta para la iluminación general



Iluminación moderna con bombillas LED estándar de Philips para iluminación en todas partes, perfecta para iluminación general de habitaciones.

Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla de vela no direccional
- Casquillo: E14
- Tipo de cristal: Mate
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 9,7 cm
- Anchura: 3,5 cm

Diseño y acabado

- Material: Vidrio

Duración

- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Eficiencia: 109 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8718699777692
- EOC: 871869977769200
- Título del producto: LED classic 40W B35 E14 WW FR NDRF2SRT6

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.51
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 4,3 W
- Potencia equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 9,7 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 387382

La bombilla

- Consistencia del color: 6

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699777692
- Peso neto: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 4,6 cm
- Anchura: 8,5 cm
- Código 12NC: 929001345367



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.338

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com