

PHILIPS

Lamp

Led

7 W-60 W

E27

Warm wit



8718699777739



Warm wit licht zonder compromissen op lichtkwaliteit

Vertrouwde vormen waar u van houdt. Ze verbruiken ongeveer 85% minder energie dan traditionele lampen dankzij de nieuwste energiezuinige LED-technologie en ze gaan tien keer langer mee.

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor algemene kamerverlichting

LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Kenmerken

Vervangt standaardgloeilampen

Deze energiebesparende LED-lamp heeft een fraai ontwerp en een vertrouwde vorm. De lamp is de perfecte duurzame vervanging voor traditionele gloeilampen.

Perfect voor algemene verlichting



Moderne verlichting met standaard Philips LED-lampen voor all-around verlichting, perfect voor algemene ruimteverlichting.

Ontworpen voor uw oogcomfort



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen, te fel licht verblindt en te zacht licht flakkert. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Specificaties

Lampkenmerken

- Dimbaar: Nee
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Type glas: Helder
- Lampafwerking: Helder
- Lampmateriaal: Glas

Lampafmeting

- Hoogte: 10,6 cm
- Breedte: 6 cm

Design en afwerking

- Materiaal: Glas

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 20.000

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Rendement: 115 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699777739
- EOC: 871869977773900
- Producttitel: LED classic 60W A60 E27 WW CL NDRF2SRT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 7 W
- Vermogensequivalent: 60 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 10,6 cm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 387390

De lamp

- Kleurconsistentie: 6

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699777739
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Brutoweight: 0,1 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 6,5 cm
- Breedte: 13 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929001387368



Publicatiedatum:
2024-02-04
Versie: 0.367

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com