

PHILIPS

Ljuskälla

LED

7 W-60 W

E27

Varmvit



8718699777739



Varmvitt ljus – utan att behöva kompromissa med ljuskvaliteten

Klassiska former som du känner till och älskar. De förbrukar ungefär 85 % mindre energi än traditionella ljuskällor tack vare den senaste energisparande LED-teknologin och håller tio gånger längre.

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardglödlampor i storlek och form

Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för allmän rumsbelysning

LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Funktioner

Ersätter traditionella glödlampor

Den här energisparande LED-ljuskällan med sin vackra design och välbekanta form är det perfekta och hållbara alternativet till traditionella glödlampor.

Perfekt för allmänbelysning



LED-standardlamporna från Philips är moderna, mångsidiga och passar perfekt som allmänbelysning.

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljust bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Dimbar: Nej
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Typ av glas: Klar
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 10,6 cm
- Bredd: 6 cm

Design och finish

- Material: glas

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 15 000 h
- Antal tändcykler: 20 000

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 806 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 115 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699777739
- EOC: 871869977773900
- Produkttitel: LED classic 60W A60 E27 WW CL NDRF2SRT6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.51
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 7 W
- Wattmotsvarighet: 60 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): E

Produktens mått och vikt

- Längd: 10,6 cm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 387390

Ljuskällan

- Färgkonsekvens: 6

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 871869977739
- Nettovikt: 0,06 kg
- Bruttovikt: 0,1 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 6,5 cm
- Bredd: 13 cm
- Materialnummer (12NC): 929001387368



Publiceringsdatum:
2024-02-04
Version: 0.367

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com