

PHILIPS

Faretto

LED

4,7 W - 50 W

GU10

Luce bianca calda



8718699777890



Illuminazione a LED brillante

Le lampadine LED Philips garantiscono un'illuminazione di alta qualità, una durata eccezionale e un risparmio energetico immediato e cospicuo.

Luce di qualità elevata

- Ulteriori informazioni sulla luce

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di un faretto alogeno

Adotta una soluzione sostenibile

- Fino all'80% di risparmio energetico

In evidenza

Ulteriori informazioni sulla luce



Temperatura di colore: la luce può avere diverse temperature di colore, indicate con l'unità di misura Kelvin (K). Le lampadine con valore Kelvin basso emettono una luce calda, più rilassante, mentre quelle con valore Kelvin più alto producono una luce fredda, più energizzante. IRC: l'indice di resa cromatica (IRC) viene utilizzato

per descrivere l'effetto di una sorgente di luce sull'aspetto del colore. La luce solare naturale ha un IRC di 100. L'IRC delle lampadine LED di Philips è sempre maggiore di 80 e questo assicura colori più fedeli e naturali.

Sostituisce i riflettori alogeni



Grazie al design pulito, le forme compatte e le dimensioni ridotte, la capsula LED a risparmio energetico è la soluzione perfetta per la sostituzione dei faretto alogeni tradizionali.

Fino all'80% di risparmio energetico



Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce. Risparmia oltre l'80% di energia sostituendo le lampadine alogene o a incandescenza esistenti.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Dimmerabile: No
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore direzionale
- Attacco: GU10
- Tecnologia: LED

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 5,4 cm
- Peso: 0,027 kg
- Larghezza: 5 cm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 a
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Durata nominale: 15.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Uniformità colore: 6SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Luce colorata: Luce bianca calda
- Flusso luminoso nominale: 345 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: Raggiunge istantaneamente la massima intensità luminosa
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 38 mA
- Efficienza: 73 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699777890
- EOC: 871869977789000
- Nome prodotto: LED 50W GU10 WW 36D 6PF/8 DISC

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.53
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 4,7 W
- Wattaggio lampada equivalente: 50 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): F

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 5,4 cm

Valori stimati

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Durata nominale: 15.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 345 lm
- Intensità di picco nominale: 700 cd
- Potenza nominale: 4.7 W

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz

Lampadina

- Uniformità colore: 6

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699777890
- Peso netto: 0,300 kg
- Peso lordo: 0,354 kg
- Altezza: 14,400 cm
- Lunghezza: 5,300 cm
- Larghezza: 17,100 cm
- Numero del materiale (12NC): 929001250436



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.291

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com