

# PHILIPS

Innfelt spot

Funksjonell

Diamond Cut DL251

White



8718699778033



## Fremragende belysning og stil

Dette Philips LED downlight er en nytelse å se på enten det er på eller ikke. Det passer perfekt i alle hjem og gir behagelig belysning.

### Tilpass til interiøret

- Uttrykksfull og elegant form

### Enkel å bruke

- Problemfri montering uten ledninger.

### Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

### Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

# Høydepunkter

## Uttrykksfull og elegant form

Et rent, moderne design som gir rommene dine en elegant og sofistisert preg.

## Enkel installering

### Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

## Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: hvit
- Materiale: metall/plast

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Midtpunkt: Ja

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 110 grad(er)
- Fargegjengivelse: 80

## Diverse

- Spesielt designet for: Funksjonell
- Type: downlight

## Mål og vekt på produktet

- Lengde på utstikker: 8 cm
- Bredder på utstikker: 8 cm
- Høyde: 4,4 cm
- Lengde: 9,5 cm
- Nettovekt: 0,076 kg
- Forsenkingsavstand: 7,75 cm
- Bredder: 9,5 cm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Diameter: 95 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 300
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: 220-240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- Lyspære følger med: 3.5
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8718699778033
- Nettovekt: 0,076 kg
- Bruttovekt: 0,104 kg
- Høyde: 10,000 cm
- Lengde: 9,800 cm
- Bredde: 6,500 cm
- Materialnummer (12NC): 929002515131



Utgivelsesdato:  
2021-06-16  
Versjon: 0.239

© 2021 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)