

PHILIPS

Upotettava
kohdevalaisin

Toiminnallinen

Diamond Cut DL251

White



8718699778071



Tehokas ja tyylikäs valaistus

Tyylikäs Philips LED -alasvalaisin sopii täydellisesti kodin sisustukseen ja luo valaistuksen, joka ei rasita silmiä.

Sopii sisätiloihisi

- Ilmeikäs ja elegantti muoto

Helppo kokea

- Helppo asentaa ilman johdotusta.

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Kohokohdat

Ilmeikäs ja elegantti muoto

Pelkistetty ja moderni muotoilu tekee huoneistasi tyylikkää ja hienostuneita.

Helppo asentaa

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuvaatimukset muun muassa välkyksen, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikään jopa 15 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: valkoinen
- Materiaali: metalli/muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 110 °
- Värinostoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Toiminnollinen
- Tyyppi: Downlight-valaisin

Tuotteen mitat ja paino

- Aukon pituus: 8 cm
- Aukon leveys: 8 cm
- Korkeus: 4,4 cm
- Pituus: 9,5 cm
- Nettopaino: 0,076 kg
- Upotussyvyys: 7,75 cm
- Leveys: 9,5 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 95 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 300
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: 220-240
- Valaisin himmennettävissä: ei
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 3.5

- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699778071
- Nettopaino: 0,228 kg
- Bruttopaino: 0,274 kg
- Korkeus: 10,600 cm
- Pituus: 14,000 cm
- Leveys: 9,800 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 929002515133



Julkaisupäivä: 2021-09-13
Versio: 0.248

© 2021 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com