

# PHILIPS

Iebūvējams  
virziena gaismeklis

Funkcionāls

Diamond Cut DL251

Balts



8718699778071



## Augstākās klases apgaismojums un stils

Šis Philips LED griestu apgaismes elements ir pievilcīgs gan ieslēgtā, gan izslēgtā veidā un lieliski iederas jūsu mājokļa interjerā, piedāvājot acīm tīkamu gaismu.

### **Pielāgojiet savam interjeram**

- Izteiksmīga un eleganta forma

### **Viegli piedzīvot**

- Uztādīšana bez problēmām — nav nepieciešami vadi.

### **Izcila kvalitāte**

- EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums

### **Izturība**

- Ilgs kalpošanas laiks — līdz 15 000 stundām

# Izceltie produkti

## Izteiksmīga un eleganta forma

Minimālais un modernais dizains piešķir jūsu telpām eleganci un izsmalcinātību.

## Vienkārša uzstādīšana

### Komforts acīm

Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

## Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 15 000 stundām.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: metāla/plastmasa

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Centrālā daļa: Jā

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 110 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

## Dažādi

- Radīts tieši: Funkcionāls
- Tips: Griestu lampa

## Produkta izmēri un svars

- Izgriezuma garums: 8 cm
- Izgriezuma platums: 8 cm
- Augstums: 4,4 cm
- Garums: 9,5 cm
- Neto svars: 0,076 kg
- Nišas iegrime: 7,75 cm
- Platums: 9,5 cm

## Serviss

- Garantija: 2 gadi

**Tehniskā specifikācija**

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Diametrs: 95 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 300
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: 220-240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Iebūvēta LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 3.5
- IP kods: IP 20

- Aizsardzības klase: II klase

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699778071
- Neto svars: 0,228 kg
- Bruto svars: 0,274 kg
- Augstums: 10,600 cm
- Garums: 14,000 cm
- Platums: 9,800 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002515133



Izlaides datums:  
2021-06-16  
Versija: 0.235

© 2021 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)