

PHILIPS

Vgradni reflektor

Funkcionalno

Diamond Cut DL251

Bela



8718699778071



Vrhunska svetloba in slog

Philipsova navzdol usmerjena svetilka LED je čudovitega videza, ne glede na to, ali je vklopljena ali izklopljena, in je popoln dodatek notranji opremi vašega doma, ki oddaja očem prijazno svetlobo.

Dopolni vaš prostor

- Izrazna in elegantna oblika

Preprosta uporaba

- Enostavna namestitvev, ki ne zahteva ožičenja.

Vrhunska kakovost

- Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Značilnosti

Izrazna in elegantna oblika

Čista in moderna zasnova prinaša eleganco in prefinjenost v vaše sobe.

Enostavna namestitvev

Udobje oči

Nizka kakovost svetlobe lahko utruja oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da Philipsove sijalke LED poskrbijo za udobno svetlobo, ampak ostanejo takšne skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavljajo dosledno kakovost svetlobe, svetilnost in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je prijazna do oči. Vaše oči vam bodo hvaležne.

Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 15.000 ur.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: bela
- Material: kovina/plastika

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Osrednji predmet: Da

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Funkcionalno
- Tip: Navzdol usmerjena svetilka

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina odprtine za izrez: 8 cm
- Širina odprtine za izrez: 8 cm
- Višina: 4,4 cm
- Dolžina: 9,5 cm
- Neto teža: 0,076 kg
- Dolžina vgradnega dela: 7,75 cm
- Širina: 9,5 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Premer: 95 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 300
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: 220-240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Moč priložene sijalke: 3.5
- Koda IP: IP20

- Zaščitni razred: Razred II

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699778071
- Neto teža: 0,228 kg
- Bruto teža: 0,274 kg
- Višina: 10,600 cm
- Dolžina: 14,000 cm
- Širina: 9,800 cm
- Številka materiala (12NC): 929002515133



Datum izdaje: 2021-11-15
Različica: 0.256

© 2021 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com