

PHILIPS

Süvik-kohtvalgusti

Funktsionaalne

Diamond Cut DL251

Hõbedane



8718699778095



Tipptasemel valgus ja stiil

See Philipsi LED-allavalgus, mis on kena nii sisse- kui väljalülitatult, sobib suurepäraselt teie kodu sisutusega, pakkudes silmadele mugavat valgust.

Sobitage oma sisekujundusega

- Väljendusrikas ja elegantne vorm

Lihtne kogemus

- Lihtne paigaldamine ilma juhtmeid vedamata.

Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Väljendusrikas ja elegantne vorm

Puhas kaasaegne disain annab teie ruumidele elegantsust ja rafineeritust.

Kerge paigaldada

EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: hõbedane
- Materjal: metall/plast

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Keskvalgusti: Jah

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 110 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Funktsionaalne
- Tüüp: Allavalgusti

Toote mõõtmed ja kaal

- Väljalõike pikkus: 8 cm
- Väljalõike laius: 8 cm
- Kõrgus: 4,4 cm
- Pikkus: 9,5 cm
- Kaal pakendita: 0,076 kg
- Kaugus õõnsuses: 7,75 cm
- Laius: 9,5 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Lähimõõt: 95 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 300
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: 220-240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 3.5
- IP-kood: IP20

- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699778095
- Kaal pakendita: 0,228 kg
- Brutokaal: 0,274 kg
- Kõrgus: 10,600 cm
- Pikkus: 14,000 cm
- Laius: 9,800 cm
- Materjali number (12NC): 929002515233



Väljalaske kuupäev:
2021-09-13
Versioon: 0.248

© 2021 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com