

PHILIPS

Innfelt spot

Funksjonell

Diamond Cut DL251

Sølv



8718699778095



Fremragende belysning og stil

Dette Philips LED downlight er en nytelse å se på enten det er på eller ikke. Det passer perfekt i alle hjem og gir behagelig belysning.

Tilpass til interiøret

- Uttrykksfull og elegant form

Enkel å bruke

- Problemfri montering uten ledninger.

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

Høydepunkter

Uttrykksfull og elegant form

Et rent, moderne design som gir rommene dine en elegant og sofistikert preg.

Enkel installering

Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: sølv
- Materiale: metall/plast

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Midtpunkt: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 110 grad(er)
- Fargegjengivelse (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Funksjonell
- Type: downlight

Mål og vekt på produktet

- Lengde på utstikker: 8 cm
- Bredde på utstikker: 8 cm
- Høyde: 4,4 cm
- Lengde: 9,5 cm
- Nettovekt: 0,076 kg
- Forsenkingsavstand: 7,75 cm
- Bredde: 9,5 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Diameter: 95 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 300
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: 220-240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- Lyspære følger med: 3.5
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699778095
- Nettovekt: 0,228 kg
- Bruttovekt: 0,274 kg
- Høyde: 10,600 cm
- Lengde: 14,000 cm
- Bredde: 9,800 cm
- Materialnummer (12NC): 929002515233



Utgivelsesdato:
2023-11-09
Versjon: 0.359

© 2023 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com