

PHILIPS

Plafón


Funcional

BALANCE CL257

White



8718699778910



Luz LED cómoda que no cansa la vista

Las luminarias de Philips LED proporcionan una luz diseñada para tu confort visual.

Fácil de usar

- Fácil instalación

Seguridad

- Resistente a la condensación

Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista
- Fácil de limpiar

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

Destacados

Fácil instalación

No más problemas de instalación. Simplemente, fija o cuelga de forma segura la luminaria en la pared o en el techo y conéctala; ya está lista para encenderse.

Resistente a la condensación

Dado que es resistente a la condensación, puedes utilizar este producto con total seguridad en cuartos de baño, cocinas, terrazas y otros espacios donde la humedad debe tenerse en cuenta.

Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil,

ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

Fácil de limpiar

Los materiales lisos y fáciles de limpiar hacen que tu hogar siempre tenga un aspecto impecable, del suelo al techo.

Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: metal/plástico

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No
- Pieza central: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

- Diseñada especialmente para: Funcional
- Tipo: Plafón

Dimensiones y peso del producto

- Altura: 9 cm
- Longitud: 31,3 cm
- Peso neto: 0,57 kg
- Anchura: 31,3 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Diámetro: 313 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1500
- Color de la luz: 2700
- Red eléctrica: 220-240
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 17
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699778910
- Peso neto: 0,550 kg
- Peso bruto: 0,818 kg
- Altura: 10,000 cm
- Longitud: 35,000 cm
- Anchura: 35,000 cm
- Número de material (12NC): 929002367731



Fecha de emisión:
2021-09-13
Versión: 0.242

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com