

PHILIPS

Pære (dæmpbar)

LED

5 W – 40 W

E27

Varmt skær

Dæmpning



8718699780074



En pære i særklasse

Philips LED pærer udsender et smukt, varmt hvidt lys, har en ualmindelig lang levetid og leverer mærkbar energibesparelse med det samme. Denne pære har et rent og elegant design – en perfekt erstatning for de traditionelle matterede pærer.

Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

Belysning er mere end bare oplysning

- Dæmpes til et varmt skær

Designet til at blive set, ser godt ud både slukket og tændt

- Klassisk glas LED

Vigtigste nyheder

Blødt LED lys, der er behageligt for øjnene



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Hvidt matteret glas

Det velkendte, flotte look kombineret med høj ydeevne. Klassiske designs i matteret glas, der giver det samme bløde lys som traditionelle pærer, sikrer, at lampen passer perfekt ind i alle rum i huset.

Dæmpes til et varmt skær

Med denne dæmpbare pære kan du dæmpe lyset fra et 2.200 K varmt lys til et 2.700 K lys. Lyset bliver varmere, jo mere du dæmper det.

Specifikationer

Egenskaber

- Dæmpbar: Ja
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Ikke-retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Teknologi: LED
- Glastype: Matteret

Mål for pære

- Højde: 10,6 cm
- Bredde: 6 cm

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Normeret levetid: 15.000 t
- Antal tændingscykluser: 20.000

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 270 °
- Farvekonsistens: 6SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 2700-2200 K
- Lysfarvekategori: Varmt skær
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Starttid: <0,5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: Øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 927-922 | CCT of 2700K-2200K

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 32 mA
- Effektivitet: 94 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699780074
- EOC: 871869978007400
- Produktets titel: LED classic 40W A60 E27 FR WGD90 RFSRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0,7
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 5 W
- Svarende til wattforbrug: 40 W

Produktmål og -vægt

- Længde: 10,6 cm

Nominelle værdier

- Nominel spredningsvinkel: 270 °
- Normeret levetid: 15.000 t
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Nominel effekt: 5 W

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699780074
- Nettovægt: 0,060 kg
- Bruttovægt: 0,098 kg
- Højde: 14,600 cm
- Længde: 6,500 cm
- Bredde: 6,300 cm
- Materiale nummer (12NC): 929002392201



Udgivelsesdato:
2023-11-07
Version: 0.223

© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com