

PHILIPS

Ampoule (à intensité variable)

LED

5 W - 40 W

E27

Lumière chaleureuse

Gradation



8718699780074



Une ampoule unique

Les ampoules LED Philips offrent une durée de vie exceptionnelle, permettent des économies d'énergie significatives et diffusent une superbe lumière blanche et chaude. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

Éclairage de qualité supérieure

- Conçu pour le confort de vos yeux

La lumière au-delà de l'éclairage

- Un tamisage chaleureux

Conçue pour être vue, offre un rendu agréable aussi bien allumée qu'éteinte

- LED verre classique

Points forts

LED émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux,

vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Un tamisage chaleureux

Cette ampoule gradable vous permet de passer d'une lumière chaleureuse à 2 200 K à une température de couleur de 2 700 K. Plus l'intensité lumineuse est basse, plus la lumière est chaude.

Design en verre dépoli

Le style que vous aimez, la performance que vous exigez. Des designs classiques en verre dépoli qui reproduisent la lumière douce et brillante des ampoules traditionnelles et qui s'harmonisent idéalement avec tout votre intérieur.

Caractéristiques

Caractéristiques

- Intensité réglable: Oui
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E27
- Technologie: LED
- Type de verre: Dépoli

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,6 cm
- Largeur: 6 cm

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 a
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15.000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 20.000

Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 270 degré(s)
- Homogénéité des couleurs: 6SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Température de couleur: 2700-2200 K
- Catégorie de couleur de lumière: Lumière chaleureuse
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale instantanée
- Code couleur: 927-922 | CCT of 2700K-2200K

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 32 mA
- Efficacité: 94 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699780074
- Code commercial: 871869978007400
- Titre du produit: LED classic 40W A60 E27 FR WGD90 RFSRT4

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 5 W
- Puissance équivalente: 40 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,6 cm

Valeurs nominales

- Angle nominal d'ouverture du faisceau: 270 degré(s)
- Durée de vie nominale: 15.000 h
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Puissance nominale: 5 W

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699780074
- Poids net: 0,060 kg
- Poids brut: 0,098 kg
- Hauteur: 14,600 cm
- Longueur: 6,500 cm
- Largeur: 6,300 cm
- Numéro de matériaux (12NC): 929002392201



Date de publication:
2023-11-08
Version: 0.223

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com