

PHILIPS

Lamp (dimbaar)


LED

5 W-40 W

E27

WarmGlow

Dimmen



8718699780074



Een unieke lamp

Philips LED-lampen geven een schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De lamp heeft een pure en elegante vormgeving en is de perfecte vervanging voor matte traditionele lampen.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Light beyond illumination

- Dimt naar een warme gloed

Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit

- Klassieke glas LED

Kenmerken

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Design in matglas

De look waar je van houdt, de prestaties die je verwacht. Klassieke designs in matglas die het zacht gloeiende licht van traditionele gloeilampen nabootsen. Voor de perfecte vormgeving in je hele huis.

Dimt naar een warme gloed

Met deze dimbare lamp kunt u dimmen van een warm licht van 2200 K naar licht van 2700 K. Hoe meer u dimt, hoe warmer het licht.

Specificaties

Kenmerken

- Dimbaar: Ja
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fittinghouder: E27
- Technologie: LED
- Type glas: Mat

Lampafmeting

- Hoogte: 10,6 cm
- Breedte: 6 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 20.000

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 270 graden
- Kleurconsistentie: 6SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 2700–2200 K
- Lichtkleurcategorie: WarmGlow
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 927–922 | CCT of 2700K–2200K

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 32 mA
- Rendement: 94 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699780074
- EOC: 871869978007400
- Producttitel: LED classic 40W A60 E27 FR WGD90 RFSRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: 220–240 V
- Vermogen: 5 W
- Vermogensequivalent: 40 W

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 10,6 cm

Nominale waarden

- Gemeten bundelhoek: 270 graden
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Nominaal vermogen: 5 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50–60 Hz

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699780074
- Nettogewicht: 0,060 kg
- Brutoweight: 0,098 kg
- Hoogte: 14,600 cm
- Lengte: 6,500 cm
- Breedte: 6,300 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929002392201



Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.225

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com