

PHILIPS

Świeczka (z możliwością
przyciemniania)

LED

4,5–40 W

E14

Warm Glow

Możliwość przyciemniania



8718699780197



Niepowtarzalna żarówka

Żarówki Philips LED zapewniają piękne, ciepło-białe światło, wyjątkową trwałość i oszczędność zużycia energii. Dzięki eleganckiemu wzornictwu jest to doskonały zamiennik dla tradycyjnych matowych żarówek.

Wysokiej jakości światło

- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Więcej niż oświetlenie

- Przyciemnianie do ciepłego blasku

Stworzone, by je dostrzegać wyglądają świetnie, gdy są włączone i po wyłączeniu

- Klasyczne szkło LED

Zalety

Łagodne światło LED, które nie męczy wzroku



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne

powoduje powstawanie odbłasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

Przyciemnianie do ciepłego blasku

To źródło światła z możliwością przyciemniania można przyciemnić z 2200 K do 2700 K. W miarę przyciemniania światło staje się coraz cieplejsze.

Szkło przezroczyste

Wygląd, który kochasz, i wydajność, której oczekujesz. Klasyczne wzory ze szkła przezroczystego, odwzorowujące piękne rozświetlenie tradycyjnych żarówek, idealnie pasują do całego domu.

Dane techniczne

Właściwości

- Ściemnialna: Tak
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Typ świecowy bezkierunkowy
- Gniazdo: E14
- Technologia: LED
- Typ szkła: Przezroczyste

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 9,9 cm
- Szerokość: 3,5 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 a
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Liczba cykli pracy: 20 000

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 270 °
- Niezmienna barwa światła: 6SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2700-2200 K
- Kategoria barwy światła: Warm Glow
- Nominalny strumień świetlny: 470 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: Natychmiastowe rozświetlenie
- Kod barwy: 927-922 | CCT of 2700K-2200K

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 30 mA
- Wydajność: 104 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699780197
- EAN: 871869978019700
- Tytuł produktu: LED classic 40W B35 E14 CL WGD90 RFSRT4

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.7
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 4,5 W
- Odpowiednik w watach: 40 W

Wymiary i waga produktu

- Długość: 9,9 cm

Wartości znamionowe

- Znamionowy kąt rozsyłu światła: 270°
- Trwałość znamionowa: 15 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 470 lm
- Moc znamionowa: 4.5 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60 Hz

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699780197
- Waga netto: 0,010 kg
- Waga brutto: 0,033 kg
- Wysokość: 14,600 cm
- Długość: 4,600 cm
- Szerokość: 6,300 cm
- Numer seryjny (12NC): 929002393301



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.164

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com