

PHILIPS

Lampu A60 E27 9W
(Setara 60W)

LED Pintar

Tunable white

Plastik

Mudah dipasang dan digunakan

Kontrol dengan aplikasi atau perintah suara WiZ

8718699782191



Lampu putih yang dapat disetel dan mudah digunakan

Nikmati kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari dengan pencahayaan Smart LED Wi-Fi. Lampu ini memberikan cahaya terang kuning hangat hingga putih sejuk untuk momen nyaman dan tugas fungsional. Kontrol secara instan melalui aplikasi atau suara dan ciptakan suasana yang Anda inginkan. Dapat berfungsi dengan aplikasi WiZ.

Instalasi mudah

- Pasang dan pakai dengan mudah. Berfungsi dengan Wi-Fi Anda yang sudah ada.

Smart control

- Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.
- Kendali suara dengan Google Assistant, Alexa, atau Siri Shortcuts

Fitur pintar

- Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal
- Pemantauan energi
- Fitur kesehatan preset

8718699782191

Mode cahaya

- Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset
- Sesuaikan Suasana dengan mode cahaya dinamis preset.

Kelebihan Utama

Instalasi dan penggunaan mudah

WiZ berfungsi dengan router Wi-Fi Anda yang sudah ada, tidak diperlukan gateway tambahan. Cukup pasang lampu baru Anda, unduh aplikasi WiZ dan Anda siap menggunakannya.

Kontrol dari mana saja

Kendalikan lampu WiZ Anda di mana pun Anda berada dengan smartphone. Anda tidak perlu khawatir karena lupa mematikan lampu sebelum meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ tersedia untuk iOS dan Android.

Kendali Suara

Dapatkan pengendalian handsfree untuk lampu Anda dengan menggunakan suara dan Google Assistant, Amazon Alexa, atau Siri Shortcuts. Gunakan perintah suara sederhana untuk menyalakan atau mematikan lampu, mencerahkan dan meredupkan, mengubah warna, dan mengatur Suasana Cahaya kustom.

Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal

Otomatiskan lampu agar sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyala sebelum Anda tiba di rumah dan matikan saat tidak diperlukan.

Pemantauan energi

Aplikasi WiZ menyimpan catatan konsumsi energi lampu Anda. Lihat laporan mingguan atau harian, lalu rencanakan penggunaan lampu Anda dengan bijak untuk konsumsi energi yang optimal di rumah.

Fitur kesehatan preset

Gunakan fitur kesehatan preset di aplikasi WiZ dan nikmati pola pencahayaan yang paling sesuai untuk ritme sirkadian Anda sepanjang hari. WiZ akan memberikan cahaya siang hari yang cerah saat Anda perlu mendapatkan energi dan fokus, lalu bertransisi dengan mulus ke putih hangat lembut untuk membantu Anda rileks dan tidur lebih nyenyak.

Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset

Pilih dari rentang putih sejuk yang memberi energi hingga putih hangat yang lembut, atau cukup pilih dari mode preset seperti Focus dan Relax guna menciptakan suasana terbaik untuk aktivitas Anda.

Suasana yang Disesuaikan

Buat perpaduan berbagai mode cahaya berwarna dan putih untuk menciptakan suasana cahaya yang sempurna untuk momen Anda setiap hari. Simpan dan aktifkan kapan saja dengan aplikasi, WiZmote, atau kendali suara.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Dapat diredupkan: Redup Nirkabel
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: A60
- Soket: E27
- Teknologi: Smart Wi-Fi
- Jenis kaca: frosted

Dimensi lampu

- Tinggi: 12,2 cm
- Berat: 0,06 kg
- Lebar: 6 cm

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Jumlah siklus sakelar: 50.000

Karakteristik cahaya

- Konsistensi warna: 6SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 90
- Suhu warna: 2700-6500 K
- Kategori Warna Cahaya: Tunable white
- Flux cahaya nominal: 806 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika

Lain-lain

- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 75 mA
- Efikasi: 89 lm/W

Informasi kemasan

- EAN: 8718699782191
- EOC: 871869978219100
- Nama produk: Wi-Fi TunableWhite/9W A60 927-65 12/1CT

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.55
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 9 W
- Watt yang setara: 60 W

Dimensi dan berat produk

- Panjang: 12,2 cm

Nilai terukur

- Nilai masa pakai: 15.000 jam
- Flux cahaya terukur: 806 lm
- Daya listrik terukur: 9 W

Layanan

- Garansi: 3 tahun

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718699782191
- Berat bersih: 0,06 kg
- Berat kotor: 0,11 kg
- Tinggi: 13 cm
- Panjang: 7 cm
- Lebar: 7 cm
- Nomor material (12NC): 929002411407



Tanggal dikeluarkan:
2024-02-03
Versi: 0.191

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.