



Wi-Fi COLOR +TUNABLEWHITE/9 W A60 12/1CT

หลอดไฟสีเต็มรูปแบบ WiZ LED A60 มอระบบแสงสว่างอัจฉริยะ
สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ ติดตั้งเข้ากับหลอดไฟเดสก์ท็อปก็ได้
เพื่อสร้างบรรยากาศด้วยสีสันกว่า 16 ล้านสีตั้งแต่โทนแสงสีเหลืองไป
จนถึงโทนแสงสีขาวนวลตามที่คุณเลือก คุณสามารถตั้งเวลาเปิดและปิด
ไฟตามกิจวัตรประจำวันหรือประจำสัปดาห์ ควบคุมด้วยสมาร์ตโฟนหรือ
เสียงของคุณ ตลอดจนเข้าใช้ระบบไฟจากระยะไกลแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่
ใกล้ๆ ระบบไฟของ WiZ จะเชื่อมต่อคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่ โดย
ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ใดๆ อีก

ผลิตภัณฑ์เด่น

- สีเต็มรูปแบบ
- พลาสติก
- แด่เชื่อมต่อและใช้งานได้ทันที
- ควบคุมโดยใช้แอป WiZ หรือเสียง



เชื่อมต่อและใช้งานได้ทันที ใช้งานกับ Wi-Fi ที่มีอยู่ได้
ควบคุมโคมไฟของคุณแบบแฮนด์ฟรีด้วยเสียงของคุณ
แทน เพียงแค่เชื่อมต่อไฟดวงใหม่ของคุณ ดาวนโหลด
แอป WiZ แค่นี้ คุณก็พร้อมแล้ว!

ให้ไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
ตั้งไฟให้ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้รองรับกิจวัตรประจำ
วันและประจำสัปดาห์ของคุณ คุณสามารถตั้งกำหนดเวลา
ให้ไฟเปิดก่อนที่คุณจะมาถึงบ้านและให้ดับเมื่อไม่มีความ
จำเป็นต้องใช้

ควบคุมได้จากทุกที่ด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ
ควบคุมไฟ WiZ จากทุกหนทุกแห่งด้วยสมาร์ตโฟนของ
คุณ แล้วคุณจะไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปว่าเฟลอสัมปิด
ไฟก่อนออกจากบ้าน แอป WiZ มีให้ใช้งานได้สำหรับทั้ง
iOS และ Android

โคมไฟสีและโคมไฟแบบไดนามิก
คุณมีตัวเลือกสีของแสงไฟนับล้านเพื่อใช้สร้าง
บรรยากาศอันน่าทึ่งภายในบ้านของคุณ สัมผัสความแตกต่างอัน
ยอดเยี่ยมที่เอฟเฟกต์ไฟแบบไดนามิกของเราทาบทอ
ให้แก่อสภาพแวดล้อมของคุณ

แสงสีขาวสามารถปรับได้ตั้งแต่โทนอุ่นไปจนถึงโทนเย็น
และยังมีโคมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
เลือกสรรจากตัวเลือกแสงสีขาวโทนเย็นที่ให้ความมีชีวิต
ชีวาไปจนถึงแสงสีขาวอันอ่อนละมุน หรือเพียงแค่เลือก
จากโคมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น โคมจุดจ่อและพ็อน
คลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ลงตัวสำหรับกิจกรรมของ
คุณมากที่สุด

ปรับแต่งจากด้วยโคมไฟแบบไดนามิกที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
หน้า
ผสมโคมแสงไฟหลากสีและโคมแสงไฟสีขาวเพื่อ
สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งแสงที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่วง
เวลาในทุกวันของคุณ สามารถบันทึกรูปแบบนี้ไว้และสั่ง
เปิดตั้งใจได้ทุกเวลาด้วยแอป, WiZmote หรือคำสั่งเสียง



ข้อมูลจำเพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

CRI: 90
การหรี่แสงได้: การหรี่แสงไร้สาย
การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
รูปทรงหลอดไฟ: A60
ช่อง: E27
เทคโนโลยี: Wi-Fi อัจฉริยะ
ประเภทของกระจก: ฝ้า

ขนาดหลอดไฟ

ความสูง: 12.2 cm
น้ำหนัก: 0.06 kg
ความกว้าง: 6 cm

ความทนทาน

อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ความสม่ำเสมอของสี: 6SDCM
ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90
การปรับอุณหภูมิสี: 2200-6500 K
หมวดหมู่สีของแสงไฟ: สีอุ่นและแสงสีขาวที่ปรับได้
ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 806 lm
เวลาในการติดสวิตช์: <0.5 s
เวลาจอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที

คุณลักษณะอื่นๆ

กระแสของหลอดไฟ: 75 mA
ประสิทธิภาพ: 89 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

EAN: 8718699782252
EOC: 871869978225200
ชื่อผลิตภัณฑ์: Wi-Fi Color
+TunableWhite/9W A60 12/1CT

การใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.55
แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
ขนาดวัตต์: 9 W
จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 60 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

ความยาว: 12.2 cm

ค่าที่กำหนด

อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 15,000 ชั่วโมง
อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 806 lm
อัตรากำลัง: 9 W

บริการ

รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699782252
น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
น้ำหนักสุทธิ: 0.11 kg
ความสูง: 13 cm
ความยาว: 7 cm
ความกว้าง: 7 cm
เลขที่วัสดุ (12NC): 929002411617



© 2023 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify