PHILIPS

A60 E27

智慧 Wi-Fi LED

1x 智慧可調式 A60 E27

2200-6500 (RGB)

透過語音或應用程式控制

僅可搭配 WiZ 應用程式

8718699782252

適合居家照明的先進 LED 燈泡

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

高品質照明
- 為您的眼睛舒適而設計

選擇輕鬆更換您的舊燈泡
- 形狀和尺寸與標準白熾燈泡相似
- 形狀和尺寸與白熾豆燈相似

選擇永續型解決方案
- 燈泡使用壽命長達 15 年

讓燈光超越照明
- 適合日常使用的簡便 LED
- 立即亮起

簡單易用的智慧型照明讓日常生活更方便
- 輕鬆開始使用智慧型 Wi-Fi LED
- 立即應用程式控制

產品特點

不傷眼的柔和 LED

顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

取代標準白熾燈

此款省電 LED 燈泡採用精美設計與常見的形狀，是永久取代傳統白熾燈泡的完美替代品。

形狀和尺寸與白熾豆燈相似

此款呈現當代照明的 LED 豆燈採用精美形狀設計與常見尺寸，是永久取代傳統白熾豆燈的完美替代品。

15,000 小時額定平均使用壽命

此款燈泡的使用壽命長達 15,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

適合日常使用的簡便 LED

這款飛利浦日常使用型 LED 是滿足基本照明需求的完美燈泡，可以實惠價格提供美麗光線與 LED 應有的可靠效能。

立即亮起
輕鬆開始使用智慧型 Wi-Fi LED

輕鬆開始使用智慧型照明。只要轉緊燈泡、下載 WiZ 應用程式並依照步驟操作即可。您已準備就緒！需要額外協助嗎？獲得即時的應用程式內聊天支援。

立即應用程式控制

使用這款免費、簡單易用的應用程式，隨時隨地調整燈光。無需逐一檢查每個房間，即可確保關閉所有的 燈光。無論您身在何處，皆可透過這款適用於 iOS 和 Android 的智慧型手機應用程式來控制所有燈光。

規格

燈泡特性
- 可調光: 無線調光
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: A60
- 插座: E27
- 技術: LED
- 玻璃類型: 霧面

燈泡尺寸
- 高度: 12.2 cm
- 重量: 0.06 kg
- 寬度: 6 cm

耐用
- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 50,000

照明特性
- 色彩一致性: 6SDCM
- 演色性指數 (CRI): 90
- 色溫: 2200-6500 K
- 光色類別: 彩色與可調式白光
- 額定光通量: 806 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮
- 顏色碼: 2200-6500

其他
- EyeComfort: 是

其他特性
- 燈電流: 75 mA
- 汞成份: 0 mg
- 效率: 89 lm/W

包裝資訊
- EAN: 8718699782252
- EOC: 871869978225200
- 產品名稱: Wi-Fi Color +TunableWhite/9W A60 12/1CT

耗電量
- 功率因數: 0.55
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 9 W
- 可替換白熾燈泡瓦數: 60 W

產品尺寸與重量
- 長度: 12.2 cm

額定值
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 806 lm
- 額定功率: 9 W

技術規格
- 頻率: 50 to 60

包裝尺寸與重量
- EAN/UPC - 產品: 8718699782252
- 淨重: 0.060 kg
- 淨重: 0.110 kg
- 高度: 13.000 cm
- 長度: 7.000 cm
- 寬度: 7.000 cm
- 材料編號 (12NC): 929002411617
- 淨重: 0.060 kg

出版日期: 2023-11-10
版本: 0.32

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。 本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。 Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。